

## Technisches Datenblatt

### Basisstation

Art.-Nr.: 50143595

Base IT 1472g



Abbildung kann abweichen

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Zubehör



# Technische Daten

## Basisdaten

Art	Basisstation
Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1472g

## Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Versorgungsspannung $U_B$	4,75 ... 5,25 V, DC

## Schnittstelle

Art	PS/2
	RS 232
	USB

## Anschluss

Anzahl Anschlüsse	3 St.
Bluetooth-Reichweite	Klasse 2
Bluetooth-Version	4.2

### Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
	Konfigurationsschnittstelle
	Spannungsversorgung

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

### Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle
	Konfigurationsschnittstelle
	Spannungsversorgung

Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
---------------------	---------------

### Anschluss 3

Art des Anschlusses	Bluetooth
---------------------	-----------

## Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	100 mm x 84 mm x 132 mm
Gehäuse Kunststoff	UL 94-V0
Nettogewicht	200 g

## Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 60 °C

## Klassifikation

Zolltarifnummer	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

# Elektrischer Anschluss


## Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
	Konfigurationsschnittstelle
	Spannungsversorgung

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

## Pin Pinbelegung

1	Schirm
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
Durchmesser	5,4
Polzahl	2-polig

### Anschluss 3

Funktion	Datenschnittstelle Konfigurationsschnittstelle
Art des Anschlusses	Bluetooth

## Bedienung und Anzeige


LED	Anzeige	Bedeutung
1	rot, 1x blinkend rot, Dauerlicht	Datenübertragung aktiv Betriebsbereitschaft
2	grün, blinkend grün, Dauerlicht	Ladevorgang aktiv Akku geladen

## Zubehör

### Anschlusstechnik - Anschlusseinheit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Modulare Anschlusseinheit  Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Stromaufnahme, max.: 300 mA Schnittstelle: RS 232, PROFINET Anschlüsse: 6 St. Schutzart: IP 65

### Anschlusstechnik - Verbindungsleitungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50113397	KB JST-HS-300	Verbindungsleitung  Applikation: Chemikalienbeständig Geeignet für Schnittstelle: RS 232 Anschluss 1: JST ZHR Steckverbinder Anschluss 2: Sub-D, axial, male, 9-polig Geschirmt: Ja Leitungslänge: 300 mm Werkstoff Mantel: PUR

## Netzteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	Netzteil  Art des Netzteils: Steckernetzteil Ausgang: 5 V DC, 1 A Eingang: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Hinweis



↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.