

技術データシート

据置型バーコードリーダー

製品番号: 50141867

BCL 338i O L 100 D H F007

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



EtherCAT



UK
CA

仕様書

基本仕様

| | |
|------|----------|
| シリーズ | BCL 300i |
|------|----------|

特別モデル

| | |
|-------|--------|
| 特別モデル | ヒーティング |
|-------|--------|

機能

| | |
|----|--|
| 機能 | AutoConfig AutoControl AutoReflAct LED表示 コードフラグメント技術 ヒーティング リファレンスコード比較 調整モード |
|----|--|

パラメータ

| | |
|------|-------|
| MTTF | 110 年 |
|------|-------|

読取値

| | |
|----------------------|---|
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 128 Code 39 Code 93 EAN 8/13 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 UPC コーダバー |
| スキャンレート、典型値 | 1,000 scans/s |
| 読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 64 個数 |

光学的仕様

| | |
|------------|---------------------------------|
| 読み取り距離 | 80 ... 680 mm |
| 光源 | レーザー、赤 |
| 波長 | 655 nm |
| レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 送信信号形式 | 連続した |
| モジュールサイズ | 0.35 ... 0.8 mm |
| リーダ技術 | ガルバノミラースキャナ |
| ビーム偏向 | 回転多角形ホイールを介し+ミラー付き ステッピングモータ |
| ビーム射出口 | 90°の角度でホームポジション側面に |
| ガルバノミラー周波数 | 10 Hz |
| ストローク 最大 | 15° |

電氣的仕様

| | |
|------------|-----------------|
| サプレッサ | 極性逆付防止 |
| パフォーマンスデータ | |
| 供給電圧 U_B | 18 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大 | 45 W |
| 入/出力 選択可 | |
| 出力電流、最大 | 60 mA |
| 入/出力数 選択可 | 2 個数 |
| 出力電流、最大 | 8 mA |

インターフェース

| | |
|----------|------------------|
| 種類 | EtherCAT |
| EtherCAT | |
| 機能 | プロセス |
| 伝送プロトコール | EtherCAT、CoEとEoE |

インターフェースサービス

| | |
|-----|-----------------------------|
| 種類 | USB 2.0 |
| USB | |
| 機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |

コネクタ

| | |
|---------|--|
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタ 1 | |
| 機能 | BUS IN PWR / SW IN / OUT サービスインターフェース デバイスへの接続 データインターフェース |
| コネクタの種類 | プラグストリップ、装置の始動のために接続ユニットの使用が絶対が必要です。 |
| 極数 | 32-極 |
| タイプ | オス |

機械の仕様

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 外形 | 角型 |
| 寸法 (幅 x 高さ x 長さ) | 125 mm x 58 mm x 110 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ 鋳造 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 重量 | 580 g |
| 筐体色 | 赤 銀 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付け 背面 |

操作と表示

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 表示の種類 | LED モノクログラフィックディスプレイ 128 x 32 ピクセル |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
| コントローラ | キー |

周囲データ

| | |
|-------------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -35 ... 40 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| 相対湿度 (結露せず) | 0 ... 90 % |

仕様書

認証





| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 保護等級 | IP 65 |
| 保護等級 | III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



- A 光学軸
- B レーザービームの振れ角: ± 20°
- C レーザービームのフリート角: ± 30°
- D ねじ山M4 (5mm深さ)


電気的接続

コネクタ 1

| | |
|---------|--|
| 機能 | BUS IN PWR / SW IN / OUT サービスインターフェース デバイスへの接続 データインターフェース |
| コネクタの種類 | プラグストリップ |
| コネクタの種類 | 装置の始動のために接続ユニットの使用が絶対必要です。 |
| 極数 | 32 -極 |
| タイプ | オス |

ダイアグラム

読み取り領域カーブ




x 読み取り領域間隔 [mm]

y 読み取り領域幅 [mm]

ダイアグラム

側面の読み取り領域カーブ



x 読み取り領域間隔 [mm]
y 読み取り領域高 [mm]

操作と表示


| LED | ディスプレイ | 意味 |
|-------|-------------------|----------------|
| 1 PWR | 緑、点滅 | デバイス OK、初期化段階 |
| | 緑、連続点灯 | デバイス OK |
| | 緑 短時間消灯・点灯 | 読み取り終了 |
| | 緑 短時間消灯・赤 短く点灯・点灯 | 読み取り失敗 |
| | 橙、連続点灯 | サービスモード |
| | 赤、点滅 | デバイス OK、注意をセット |
| 2 BUS | 赤、連続点灯 | エラー、デバイスエラー |
| | 緑、点滅 | 初期化 |
| | 緑、連続点灯 | バス動作 ok |
| | 赤、点滅 | 通信エラー |
| | 赤、連続点灯 | BUSエラー |

製品キー

製品名 : BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC


| | |
|------|--|
| BCL | 動作原理 BCL:バーコードリーダ |
| XXXX | シリーズ/インターフェース(統合されたフィールドバス技術) 300i: RS 232 / RS 422 (スタンドアロン) 301i: RS 485 (マルチネットスレーブ) 304i: PROFIBUS DP 308i: EtherNet TCP/IP, UDP 338i: EtherCAT 348i: PROFINET RT 358i: EtherNet/IP |
| YY | スキャン原理 S:ラインスキャナ(Single-Line) R1:ラインスキャナ(Raster) O:ガルバノミラースキャナ(Oscillating Mirror) |
| Z | オプティクス N:高密度(近い) M:媒体密度(中間距離) F:低密度(遠い) L:ロングレンジ(非常に遠い) J:インクジェット (アプリケーションに応じて) |
| AAA | 光線射出口 100:側面 102:前面に |
| BB | 特別装備 D:ディスプレイ付き H:ヒータリング付き DH:ディスプレイおよびヒータリング付き P:出射窓 プラスチック |
| CCCC | 機能 F007: プロセスデータの最適化データ構造 F099: 機能OPC-UA |


注意


| | |
|--|---|
|  | 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。 |
|--|---|

注意

 目的に合ったご利用にご注意ください！



| | |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。この製品は有資格者のみが操作できます。使用目的に応じた製品をご使用してください。 |
|--|--|

 注意! レーザー光 - レーザークラス1


| | |
|--|--|
|  | <p>このデバイスは、レーザークラス1製品に対するIEC/EN 60825-1:2014および米国の規制21 CFR 1040.10を満たし、2019年05月08日のLaser Notice No. 56の相違点に準拠しています。</p> <ul style="list-style-type: none">現地で適用される法的レーザー安全規則を遵守してください。デバイスの改造および変更は認められていません。 デバイスはユーザが調整またはメンテナンスする部品を含んでおりません。 修理はLeuze electronic GmbH + Co. KGのみが行うことができます。 |
|--|--|

アクセサリ



コネクタ関連・コネクタケーブル

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|---|----------|---------------------|------|--|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC |
|  | 50135074 | KS ET-M12-4A-P7-050 | 接続回線 | インターフェイスに適合: イーサネット コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR |




コネクタ関連・相互接続ケーブル

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|-----------------------------|----------|---|
|  | 50117011 | KB USB A - USB miniB | サービスライン | インターフェイスに適合: USB コネクタ 1: USB コネクタ 2: USB シールド: はい ケーブル長: 1,500 mm シースの素材: PVC |
|  | 50137078 | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR |
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極 コネクタ 2: RJ45コネクタ シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR |

コネクタ関連・ジャンクションボックス


| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|------------|------------|--------|--|
|  | 50134929 * | ME 338 103 | 接続ユニット | 適している: BCL 338i, BPS 338i インターフェイス: EtherCAT コネクタ数: 4 個数 コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 900 mm |
|  | 50134927 * | ME 338 104 | 接続ユニット | 適している: BCL 338i インターフェイス: EtherCAT コネクタ数: 5 個数 コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 900 mm |

アクセサリ


| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|---|------------|------------|--------|--|
|  | 50134928 * | ME 338 214 | 接続ユニット | 適している: BCL 338i インターフェイス: EtherCAT コネクタ数: 5 個数 コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 600 mm |
|  | 50134931 * | MK 338 | 接続ユニット | 適している: BCL 338i, BPS 338i インターフェイス: EtherCAT コネクタ数: 4 個数 コネクタ: クランプ |
|  | 50134930 * | MS 338 | 接続ユニット | 適している: BCL 338i, BPS 338i インターフェイス: EtherCAT コネクタ数: 4 個数 コネクタ: 丸形プラグ, M12 |

* 必要な付属品、別途ご注文ください


取り付け技術-取り付けブラケット

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|----------|--------|---|
|  | 50121433 | BT 300 W | 取付デバイス | 取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 調整可 素材: 金属 |

取り付け技術-ポール固定

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|--|----------|-----------|--------|--|
|  | 50121435 | BT 56 - 1 | 取付デバイス | 機能: 静的アプリケーション 取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ポール用, 14mm丸ポール用, 16mm丸ポール用 取り付け、デバイス側: クランプ可 素材: 金属 クランプ締め付けトルク: 8 N・m |

取り付け技術-その他

| | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|---|----------|-------------|--------|---|
|  | 50124941 | BTU 0300M-W | 取付デバイス | 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: クランプ可, M4ねじに適合, 溝に取付け 素材: 金属 振動ダンパ: いいえ |

アクセサリ


スタンダードアプリケーション用反射フィルム

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|----------|-----------------|--------|--|
| 50106119 | REF 4-A-100x100 | 反射フィルム | 外形: 方形 反射面: 100 mm x 100 mm 素材: プラスチック 素材の化学名: PMMA 取り付け: 自己粘着 |

サービス

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|---------|------------|----------|---|
| S981020 | CS30-E-212 | 時間給 | 詳細: アプリケーションデータの構成、適切なセンサーの選択および提案、組立略図としての図の作成。 条件: 記入済みのアンケート用紙またはアプリケーション説明の付いたプロジェクト仕様があります。 |
| S981014 | CS30-S-110 | 初期導入サポート | 詳細: 顧客の要望に応じた場所での実施、最長10時間。 条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費(場合により)は料金に含まれません。 |
| S981019 | CS30-T-110 | 製品トレーニング | 詳細: 場所と内容は応相談、最長10時間。 条件: 交通、宿泊費(場合により)は料金に含まれません。 |
| S981021 | CS30-V-212 | 時間給 | 詳細: 検査レポート作成とコード品質の評価付きREA評価。 条件: 純正バーコードは発注主により用意されます。 |

注意

| | |
|--|--|
|  | 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。 |
|--|--|