

## Technisches Datenblatt

### Barcodeband

Art.-Nr.: 50144188

BCB G30 H25 L200

#### Inhalt

- Technische Daten
- Artikelschlüssel



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Geeignet für | Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i  |
|              | Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8     |
|              | Barcode-Positioniersystem Serie FBPS 600i |

Mechanische Daten

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Abmessung (H x L)                             | 25 mm x 200.000 mm           |
| Rastermaß                                     | 30 mm                        |
| Nettogewicht                                  | 1.366 g                      |
| Mechanische Eigenschaften                     | bedingt chemikalienbeständig |
|                                               | feuchtigkeitsbeständig       |
|                                               | kratzfest                    |
|                                               | UV-beständig                 |
|                                               | wischfest                    |
| Kleber                                        | Acrylatkleber                |
| Kleberstärke                                  | 0,1 mm                       |
| Herstellungsverfahren                         | Digitaldruck                 |
| Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h) | Dieselöl                     |
|                                               | Heptan                       |
|                                               | Testbenzin                   |
|                                               | Trafoöl                      |
| Aushärtung                                    | 72 h                         |
| Oberflächenschutz                             | Polyester, matt              |

Umgebungsdaten

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb        | -40 ... 120 °C             |
| Verarbeitungstemperatur            | 0 ... 45 °C                |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | 10 ... 25 °C               |
| Beständigkeit                      | Feuchtigkeit               |
|                                    | Salzsprühnebel (150 h/5 %) |
|                                    | UV-Licht                   |
| Temperaturbeständigkeit            | -40 ... 120 °C             |
| Beschaffenheit Untergrund          | fettfrei                   |
|                                    | glatt                      |
|                                    | sauber                     |
|                                    | trocken                    |

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4    | 27280190 |
| ECLASS 8.0      | 27280190 |
| ECLASS 9.0      | 27280192 |
| ECLASS 10.0     | 27280192 |
| ECLASS 11.0     | 27280192 |
| ECLASS 12.0     | 27280192 |
| ECLASS 13.0     | 27280192 |
| ECLASS 14.0     | 27280192 |
| ECLASS 15.0     | 27280192 |
| ECLASS 16.0     | 27280192 |
| ETIM 5.0        | EC002498 |
| ETIM 6.0        | EC003015 |
| ETIM 7.0        | EC003015 |
| ETIM 8.0        | EC003015 |
| ETIM 9.0        | EC003015 |
| ETIM 10.0       | EC003015 |

Artikelschlüssel

Artikelbezeichnung: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Barcodeband

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Serie<br>BCB: Barcodeband                                                                                                                                                                                                                                                |
| AAA  | Grid / Rastermaß<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| BBB  | Bandhöhe / Sonderhöhe<br>H25: Höhe 25 mm<br>H47: Höhe 47 mm<br>SH1: Sonderhöhe individuell zwischen 20 - 32 mm<br>SH2: Sonderhöhe individuell zwischen 33 - 47 mm<br>SH3: Sonderhöhe individuell zwischen 48 - 70 mm<br>SH4: Sonderhöhe individuell zwischen 71 - 140 mm |
| CCCC | Bandlänge / Sonderlänge<br>Lxxx: Bandlänge in mm<br>SL: Sonderlänge                                                                                                                                                                                                      |

Artikelschlüssel

| BCB                                                                              | Barcodeband                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDDD                                                                             | <b>Optionen</b><br>TWIN: Zwei identisch gedruckte Bänder<br>MVS: Measurement Value Switch (Farbe rot)<br>MV0: Measurement Value Zero (Farbe gelb)<br>ML: Markenlabel<br>RW: Reverse Winding (geänderte Wickelrichtung, kleinster Positionswert liegt innen auf dem Wickelkern)<br>RK: Repair Kit (Reparaturband) |
| E                                                                                | <b>Kundenspezifische Ausführung</b><br>A: Codeinhalt ML = AA1 Farbe rot<br>B: Codeinhalt ML = BB1 Farbe rot<br>C: Codeinhalt ML = CC1 Farbe rot<br>D: Codeinhalt ML = DD1 Farbe rot<br>E: Codeinhalt ML = EE1 Farbe rot<br>F: Codeinhalt ML = FF1 Farbe rot<br>G: Codeinhalt ML = CC1 Farbe rot                  |
| <b>Hinweis</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | ↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> .                                                                                                                                                                    |