

## Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50136823

MTKS 7x7M.5

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen



# Technische Daten

## Basisdaten

Einsatzbereich Lebensmittel und Pharma

## Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Tripelgröße	0,3 mm
Montagemaß Breite	12,5 mm
Montagemaß Höhe	18 mm
Montagemaß Dicke	4 mm
Reflexionsfläche Höhe	7 mm
Reflexionsfläche Breite	7 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Edelstahl
Polarisationsändernd	Ja
Struktur aktive Fläche	Mikrotriple
Nettogewicht	7,5 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Materialverträglichkeit	Alkohol CleanProof+ ECOLAB H2O2

## Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C

## Zertifizierungen

Schutzart	IP 65 IP 67 IP 69K
-----------	--------------------------

## Klassifikation

Zolltarifnummer	90029000
ECCLASS 5.1.4	27279203
ECCLASS 8.0	27279203
ECCLASS 9.0	27273601
ECCLASS 10.0	27273601
ECCLASS 11.0	27273601
ECCLASS 12.0	27273601
ECCLASS 13.0	27273601
ECCLASS 14.0	27273601
ECCLASS 15.0	27273601
ECCLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

