Technisches Datenblatt
Barcodeband
Art.-Nr.: 50144218
BCB G40 SH1 SL

Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Artikelschlüssel

Technische Daten

Basisdaten

Art	Konfigurierbares Barcodeband (Sonderband, TWIN-Band, Reparaturband)

Sonderausführung

Sonderausführung	Sonderband

Mechanische Daten

Rastermaß	40 mm
Bandanfangswert	Individuell
Bandendwert	Individuell
Bandhöhe	Individuell zwischen 20 - 32 mm
Nettogewicht	7 g
Herstellungsverfahren	Digitaldruck

Klassifikation

Zolltarifnummer	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Artikelschlüssel

Artikelbezeichnung: **BCB AAA BBB CCCC DDDD E**

BCB	Barcodeband
BCB	**Serie** BCB: Barcodeband
AAA	**Grid / Rastermaß** G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	**Bandhöhe / Sonderhöhe** H25: Höhe 25 mm H47: Höhe 47 mm SH1: Sonderhöhe individuell zwischen 20 - 32 mm SH2: Sonderhöhe individuell zwischen 33 - 47 mm SH3: Sonderhöhe individuell zwischen 48 - 70 mm SH4: Sonderhöhe individuell zwischen 71 - 140 mm
CCCC	**Bandlänge / Sonderlänge** Lxxx: Bandlänge in mm SL: Sonderlänge
DDDD	**Optionen** TWIN: Zwei identisch gedruckte Bänder MVS: Measurement Value Switch (Farbe rot) MV0: Measurement Value Zero (Farbe gelb) ML: Markenlabel RW: Reverse Winding (geänderte Wickelrichtung, kleinster Positionswert liegt innen auf dem Wickelkern) RK: Repair Kit (Reparaturband)

Artikelschlüssel

BCB	Barcodeband
E	**Kundenspezifische Ausführung** A: Codeinhalt ML = AA1 Farbe rot B: Codeinhalt ML = BB1 Farbe rot C: Codeinhalt ML = CC1 Farbe rot D: Codeinhalt ML = DD1 Farbe rot E: Codeinhalt ML = EE1 Farbe rot F: Codeinhalt ML = FF1 Farbe rot G: Codeinhalt ML = CC1 Farbe rot

Hinweis
Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter www.leuze.com.