

Fiche technique

Lot de capteurs d'inhibition

Art. n°: 426529

Set-AC-MTX.2-2S

Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Lot comprenant

| Nombre | Art. n° | Désignation | Article | Description |
|--------|----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 50139557 | PRK25C.D/PX-2000-M12 | Reflex sur réflecteur polarisé | Application: Détection d'objets sous film étirable Portée limite: 0,05 ... 10 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transistor, PNP, Commutation foncée Fréquence de commutation: 1.500 Hz Connexion: Câble à connecteur rond, 2.000 mm, M12, PUR, 4 pôles |
| 2 | 50022814 | TKS 50X50 | Réflecteur | Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 4 mm Surface réfléchissante: 47 mm x 48 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA8N Fixation: Fixation traversante, À coller |

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Série | Set-AC |
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 |

Données optiques

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée de fonctionnement | 0,05 ... 4 m, Avec réflecteur TKS 50x50 0,05 ... 8 m, avec réflecteur TK(S) 100x100 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Données mécaniques

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Poids net | 2.440 g |
| Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
| Type de fixation | Support fourni |
| Type de capteurs d'inhibition | Cellules reflex sur réflecteur PRK 25C |
| Nombre de capteurs d'inhibition | 2 pièce(s) |
| Nombre de réflecteurs | 2 pièce(s) |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ECLASS 13.0 | 27272792 |
| ECLASS 14.0 | 27272792 |
| ECLASS 15.0 | 27272792 |
| ECLASS 16.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

