

## Scheda tecnica dati

### Unità di conferma

Cod. art.: 50145465

AC-ABF12

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Funzioni

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Funzioni | Override con AOPD con funzione di muting |
|----------|------------------------------------------|

### Dati elettrici

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Attribuzione contatti                     | 2NO            |
| Corrente di commutazione tramite pulsante | 1 ... 1.000 mA |
| Carico di corrente max.                   | 10 A           |

### Dati di potenza

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tensione nominale di isolamento | 500 V CA/CC |
|---------------------------------|-------------|

### Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

### Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Materiale                   | Plastica             |
| Numero di poli              | 4 poli               |

### Dati meccanici

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensioni (P x H x L)         | 72 mm x 56 mm x 80 mm                  |
| Alloggiamento in plastica      | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
| Peso netto                     | 250 g                                  |
| Colore dell'alloggiamento      | Grigio                                 |
|                                | Nero                                   |
| Materiale lamiera di serraggio | Acciaio inox                           |

### Comando e visualizzazione

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Elementi di controllo | 1 dispositivo di comando |
|-----------------------|--------------------------|

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio    | -25 ... 80 °C |

### Certificazioni


|                      |        |
|----------------------|--------|
| Grado di protezione  | IP 67  |
|                      | IP 69K |
| Classe di protezione | III    |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279290 |
| ECLASS 8.0               | 27279290 |
| ECLASS 9.0               | 27279090 |
| ECLASS 10.0              | 27371246 |
| ECLASS 11.0              | 27371246 |
| ECLASS 12.0              | 27371246 |
| ECLASS 13.0              | 27371246 |
| ECLASS 14.0              | 27371246 |
| ECLASS 15.0              | 27371246 |
| ECLASS 16.0              | 27371246 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | male                 |
| Materiale                   | Plastica             |
| Numero di poli              | 4 poli               |

## Collegamento elettrico

# Leuze

| Pin | Assegnazione dei pin |
|-----|----------------------|
|-----|----------------------|

|   |       |
|---|-------|
| 1 | NO(1) |
| 2 | NO(1) |
| 3 | NO(2) |
| 4 | NO(2) |

