

Technisch gegevensblad

Smart camera

Art.-nr.: 50137969

IPS 248i FIX-M3-102-I3-H



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Diagrammen
- Bediening en display
- Artikelsleutel
- Opmerkingen
- Meer informatie
- Toebehoren



Ethernet



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	IPS 200i
Applicatie	Enkele vakdiepte

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Verwarming
---------------------	------------

Functies

Softwarefuncties	Vakfijnpositionering
------------------	----------------------

Optische gegevens

Werkgebied	100 ... 600 mm
Lichtbron	LED, infrarood
Zendsignaalvorm	gepulst
Resolutie camera horizontaal	1.280 px
Resolutie camera verticaal	960 px
Markeringsgrootte (rond)	5 ... 20 mm
Elektronische sluittijd	0,068 ... 5 ms
Cameratype	Monochroom

Meetgegevens

Reproduceerbaarheid (1 sigma)	0,1 mm, applicatie-afhankelijk
-------------------------------	--------------------------------

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging
-------------	---

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	18 ... 30 V, DC
Gemiddeld opgenomen vermogen	12 W

Ingangen

Aantal digitale schakelingangen	3 St.
---------------------------------	-------

Schakelingangen

Type	Digitale schakelingang
Spanningstype	DC

Uitgangen

Aantal digitale schakeluitgangen	5 St.
----------------------------------	-------

Schakeluitgangen

Type	Digitale schakeluitgang
Spanningstype	DC
Schakelstroom, max.	100 mA

Schakeluitgang 1

Schakelprincipe	+24 V schakelend
-----------------	------------------

Schakeluitgang 2

Schakelprincipe	+24 V schakelend
-----------------	------------------

Schakeluitgang 3

Schakelprincipe	+24 V schakelend
-----------------	------------------

Schakeluitgang 4

Schakelprincipe	+24 V schakelend
-----------------	------------------

Schakeluitgang 5

Schakelprincipe	+24 V schakelend
-----------------	------------------

Interface

Type	Ethernet, PROFINET
------	--------------------

Ethernet

Architectuur	Client Server
Adrestoewijzing	DHCP handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Functie	Proces
Switch-functionaliteit	Geen
Overdrachtsprotocol	TCP/IP, UDP

Profinet

Functie	Proces
Conformance Class	B
Protocol	PROFINET RT
Overdrachtssnelheid	100 Mbit/s

Interface service

Type	Ethernet
------	----------

Ethernet

Functie	Service
---------	---------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Configuratie-interface Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
	Metaal
Behuizing kunststof	PC
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking	Kunststof
Nettogewicht	120 g
Kleur behuizing	zilver
Type bevestiging	Bevestigingsschroefdraad
	via optioneel bevestigingsonderdeel

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	9 St.
Type configuratie/parametrering	Parametreercodes
	Teach-In
	via webbrowser
Bedieningselementen	Toets(en)
Functie van bedieningselement	Adjustment-mode
	Auto-setup

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	90 %

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	c UL US
Testprocedure EMC volgens norm	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
Testprocedure langdurige schokken volgens norm	IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm	IEC 60068-2-6, Test Fc

Classificatie

Douanetarifnummer	84719000
ECLASS 5.1.4	27310101
ECLASS 8.0	27310101
ECLASS 9.0	27310201
ECLASS 10.0	27310101
ECLASS 11.0	27310101
ECLASS 12.0	27310101
ECLASS 13.0	27310101
ECLASS 14.0	27310101
ECLASS 15.0	27310101
ECLASS 16.0	27310101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211718

Maattekeningen


Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1		PWR / SWI / SWO
Functie		Signaal IN
		Signaal OUT
		Spanningsvoorziening
Type aansluiting		Ronde stekker
Schroefdraadmaat		M12
Type		male
Materiaal		Metaal
Aantal polen		12 -polig
Codering		A-gecodeerd


Pin	Pintoewijzing
1	VIN
2	GND
3	SWIN 1
4	SWOUT 2
5	FE
6	n.c.
7	SWOUT 5
8	SWOUT 6
9	SWOUT 7
10	SWOUT 8
11	SWIO 3
12	SWIO 4



Elektrische aansluiting


Aansluiting 2		HOST
Functie		Configuratie-interface
		Data-interface
Type aansluiting		Ronde stekker
Schroefdraadmaat		M12
Type		female
Materiaal		Metaal
Aantal polen		4 -polig
Codering		D-gecodeerd

Pin	Pintoewijzing
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



Diagrammen


Typische werkafstanden voor marker met verschillende markerdiameters



1 Afstand [mm]

Diagrammen

Werkingsprincipe van de positioneringssensor



- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1 Werkafstand | 5 Gewenste positie (markering) |
| 2 Beeldveld (FOV) | 6 Werkelijke positie (markering) |
| 3 Werkgebied (ROI) | 7 X-afwijking |
| 4 Tolerantiebereik | 8 Y-afwijking |

Typische beeldvelden (breedte x hoogte in mm)

A	IPS 2xxi	IPS 4xxi ..F2	IPS 4xxi ..F4
100 mm	68 x 51	--	--
200 mm	136 x 102	--	--
250 mm	170 x 127	81 x 61	--
300 mm	204 x 153	98 x 73	74 x 57
350 mm	238 x 178	114 x 86	86 x 66
400 mm	272 x 204	131 x 98	99 x 76
450 mm	306 x 229	148 x 111	111 x 85
500 mm	340 x 255	164 x 123	123 x 95
1,300 mm	--	430 x 322	321 x 246
1,400 mm	--	463 x 347	345 x 265
1,500 mm	--	496 x 371	370 x 284
1,600 mm	--	530 x 396	395 x 303
1,700 mm	--	563 x 421	419 x 321
1,800 mm	--	596 x 446	444 x 340
1,900 mm	--	629 x 471	469 x 359
2,400 mm	--	--	592 x 454

A Werkafstand

OPMERKING Het werkgebied (vangbereik) van de camera wordt bepaald door het beeldveld minus de markeringsdiameter

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1 PWR	Uit	Geen voedingsspanning
	groen, knipperend	Initialisatie
	groen, permanent aan	Bedrijfsgeedheid
	oranje, permanent aan	Servicebedrijf
	oranje, knipperend	Wenk-functie
	rood, knipperend	Apparaat OK, waarschuwing ingesteld
2 NET	rood, permanent aan	Apparaatfout
	Uit	Geen voedingsspanning
	groen, knipperend	Initialisatie
	groen, permanent aan	Bedrijfsgeedheid
	rood, knipperend	Communicatiefout
3 LINK	rood, permanent aan	Netwerkfout
	groen, permanent aan	Ethernet-verbinding is opgebouwd
4 AUTO	geel, knipperend	Datatransmissie actief
	groen, knipperend	Auto-setup en inleren van de positie
5 ADJ	groen, knipperend	Afstelmodus en inleren van de positie
6 ---	groen, knipperend	De knipperfrequentie signaleert de afstand van de merker tot de gewenste positie
	groen, permanent aan	Markering bevindt zich op de gewenste positie
7 ---	groen, knipperend	De knipperfrequentie signaleert de afstand van de merker tot de gewenste positie
	groen, permanent aan	Markering bevindt zich op de gewenste positie
8 ---	groen, knipperend	De knipperfrequentie signaleert de afstand van de merker tot de gewenste positie
	groen, permanent aan	Markering bevindt zich op de gewenste positie
9 ---	groen, knipperend	De knipperfrequentie signaleert de afstand van de merker tot de gewenste positie
	groen, permanent aan	Markering bevindt zich op de gewenste positie

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: **IPS AAAA BBB-DC-EEE-FG-H-J**

IPS	Werkingsprincipe Imaging Positioning Sensor (cameragebaseerde positioneringssensor)
AAA	Serie/interface (geïntegreerde veldbus-technologie) 208i: Ethernet TCP/IP 248i: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP 258i: EtherNet/IP
BBB	Uitrusting FIX: vaste brandpuntafstand
C	Scherpstellingspositie M: Medium Density (middelmattige afstand) N: High Density (dichtbij)
D	Objectief 3: 4,1 mm
EEE	Straaluitgang 102: aan de voorzijde
F	Verlichting I: infrarood
G	Resolutiebereik 3: 1280 x 960 pixels

Artikelsleutel

H	Beschermplaat Vervalt: kunststof G: glas
J	Speciale uitvoering H: met verwarming

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via www.leuze.com.

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Meer informatie

- Opwarmtijd: minimaal 30 min bij +24 VDC en een omgevingstemperatuur van -30°C
- De montageplaats moet zo worden gekozen, dat de IPS 200i met verwarming niet direct bloot staat aan koude luchtstromen. Voor een optimale verwarmingswerking moet de IPS 200i worden gemonteerd met thermische isolatie.


Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130281	KD S-M12-CA-P1-020	Aansluitkabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135073	KS ET-M12-4A-P7-020	Aansluitkabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Geschikt voor interface: Ethernet Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, male, D-gecodeerd, 4 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	Verbindingskabel	Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig Geschikt voor interface: Ethernet Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, male, D-gecodeerd, 4 -polig Aansluiting 2: RJ45 Afgeschermd: Ja Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR

Bevestigingstechniek - bevestigingshoekprofielen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132151	BT 320M	Hoekbeugel	Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Type bevestigingsonderdeel: star Materiaal: Metaal
	50144298	BT 330M	Hoekbeugel	omvat: 8 st. veerring, 8 st. bout M4 x 10, 8 st. onderlegging Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging Bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Type bevestigingsonderdeel: instelbaar Materiaal: Metaal

Bevestigingstechniek - bevestigingen voor ronde stangen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132150	BTU 320M-D12	Montagesysteem	omvat: 4 st. bout M4 x 6 Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem Bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 12 mm Bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Type bevestigingsonderdeel: klembaar, draaibaar 360°, instelbaar Materiaal: Metaal
	50144299	BTU 330M-1	Bevestigingsonderdeel	omvat: 8 st. veerring, 8 st. bout M4 x 10, 8 st. onderlegging Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem Bevestiging, installatiezijde: Voor ronde stangen 10 - 16 mm Bevestiging, apparaatzijde: schroefbaar Type bevestigingsonderdeel: instelbaar, draaibaar 360° Materiaal: Metaal

Verlichtingen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50144030	IL AL 034/031 IR 110 H	Verlichting	Type artikel: LED vlakverlichting Geschikt voor: DCR 200i, IPS 200i, IPS 400i Speciale versie: Verwarming Functies: Flitsbedrijf (flankgestuurd), geen continubedrijf Max. (flitstijd) tB: 4 ms Lichtbron: LED, infrarood Openingshoek, max.: 38 ° Materiaal behuizing: Metaal, Kunststof Type bevestiging: Bevestigingsschroefdraad, via optioneel bevestigingsonderdeel

Toebehoren

Opmerking



🔗 Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.