

## Hoja técnica

### Elementos de columna de señalización

Código: 50130426

E7-V1-DS-B



La figura puede variar

#### Contenido

- Datos técnicos
- Notas
- Accesorios



Datos técnicos

Datos básicos

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Serie                      | E7                                                  |
| Apropiado para             | Elementos de columna de señalización de la serie E7 |
| Tipo de emisión de señales | Óptico                                              |

Datos eléctricos

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Vida útil                              | > 100.000 h       |
| Datos de potencia                      |                   |
| Tensión de alimentación U <sub>B</sub> | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corriente, máx.             | 51 mA             |

Datos mecánicos

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Diseño                              | Cilíndrico          |
| Dimensiones (Ø x L)                 | 70 mm x 61 mm       |
| Material de carcasa                 | Plástico            |
| Peso neto                           | 80 g                |
| Tipo de fijación                    | Sistema de bayoneta |
| Tipo de medio luminoso              | LED/24V             |
| Imagen de señales                   | Luz continua        |
| Color de elemento de luz (cubierta) | Azul                |
| Ángulo de irradiación               | 360°                |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Índice de protección | IP 66, tipo UL 4/4X/13 |
| Certificaciones      | c UL US                |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4      | 27371220 |
| ECLASS 8.0        | 27371220 |
| ECLASS 9.0        | 27371220 |
| ECLASS 10.0       | 27371220 |
| ECLASS 11.0       | 27371220 |
| ECLASS 12.0       | 27371220 |
| ECLASS 13.0       | 27371220 |
| ECLASS 14.0       | 27371220 |
| ECLASS 15.0       | 27371220 |
| ECLASS 16.0       | 27371220 |
| ETIM 5.0          | EC000232 |
| ETIM 6.0          | EC000232 |
| ETIM 7.0          | EC000232 |
| ETIM 8.0          | EC000232 |
| ETIM 9.0          | EC000232 |
| ETIM 10.0         | EC000232 |

Notas

 ¡Atención al uso conforme!



- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.

 En aplicaciones UL:



- En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

## Accesorios

### Montaje

|                                                                                   | Código   | Denominación | Artículo                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50130436 | E7-MH1       | Elementos de columna de señalización | Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción<br>Diseño: Cilíndrico<br>Versión: Montaje horizontal<br>Fijación, lado de la instalación: Enroscable / horizontal<br>Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades<br>Registro de módulo: A un lado<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Índice de protección: IP 66     |
|   | 50130440 | E7-MP1-100   | Elementos de columna de señalización | Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción<br>Diseño: Cilíndrico<br>Versión: Montaje de base<br>Fijación, lado de la instalación: Enroscable / horizontal<br>Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades<br>Registro de módulo: A un lado<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Índice de protección: IP 66        |
|   | 50130437 | E7-MW1       | Elementos de columna de señalización | Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción<br>Diseño: Cilíndrico<br>Versión: Montaje de escuadra<br>Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical<br>Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 5 unidades<br>Registro de módulo: A un lado<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Índice de protección: IP 66      |
|  | 50130438 | E7-MW2       | Elementos de columna de señalización | Conexión: Borne, Técnica de muelle de tracción<br>Diseño: Cilíndrico<br>Versión: Montaje de escuadra<br>Fijación, lado de la instalación: Enroscable / vertical<br>Módulos de elementos de luz (cubierta): Máx. 10 unidades<br>Registro de módulo: A ambos lados<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Índice de protección: IP 66 |

#### Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.