

## Technisches Datenblatt

### Quittiereinheit

Art.-Nr.: 50149428

AC-ABF11-W

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

## Elektrische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kontaktbestückung        | NO(1)          |
| Schaltstrom durch Taster | 1 ... 1.000 mA |
| Strombelastung, max.     | 10 A           |

## Leistungsdaten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Stromaufnahme, max.          | 5 ... 20 mA |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V AC/DC |

## Anschluss

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
|-------------------|-------|

## Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | male        |
| Werkstoff           | Kunststoff  |
| Polzahl             | 4 -polig    |

## Mechanische Daten

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Abmessung (B x H x L) | 72 mm x 56 mm x 80 mm                       |
| Gehäuse Kunststoff    | glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend |
| Nettogewicht          | 250 g                                       |
| Farbe Gehäuse         | grau<br>schwarz                             |
| Werkstoff Klemmblech  | Edelstahl                                   |

## Bedienung und Anzeige

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Art der Anzeige | Dauerlicht<br>LED                 |
| Bedienelemente  | 1 Befehlsgeber (Push-Button weiß) |

## Umgebungsdaten

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb  | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |

## Zertifizierungen


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Schutzart    | IP 67<br>IP 69K |
| Schutzklasse | III             |

## Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279290 |
| ECLASS 8.0      | 27279290 |
| ECLASS 9.0      | 27279090 |
| ECLASS 10.0     | 27371246 |
| ECLASS 11.0     | 27371246 |
| ECLASS 12.0     | 27371246 |
| ECLASS 13.0     | 27371246 |
| ECLASS 14.0     | 27371246 |
| ECLASS 15.0     | 27371246 |
| ECLASS 16.0     | 27371246 |
| ETIM 5.0        | EC002498 |
| ETIM 6.0        | EC003015 |
| ETIM 7.0        | EC003015 |
| ETIM 8.0        | EC003015 |
| ETIM 9.0        | EC003015 |
| ETIM 10.0       | EC003015 |

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter




## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | male        |
| Werkstoff           | Kunststoff  |
| Polzahl             | 4 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |

Elektrischer Anschluss

| Pin | Pinbelegung | Adernfarbe |
|-----|-------------|------------|
| 1   | NO(1)       | braun      |
| 2   | LED         | weiß       |
| 3   | LED         | blau       |
| 4   | NO(1)       | schwarz    |



Zubehör

Anschlussstechnik - Anschlussleitungen

|  | Art.-Nr. | Bezeichnung        | Artikel          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130648 | KD U-M12-4A-V1-020 | Anschlussleitung | Applikation: Chemikalienbeständig<br>Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 4 -polig<br>Rundstecker, LED: Nein<br>Anschluss 2: offenes Ende<br>Geschirmt: Nein<br>Leitungslänge: 2.000 mm<br>Werkstoff Mantel: PVC |
|  | 50130651 | KD U-M12-4A-V1-030 | Anschlussleitung | Applikation: Chemikalienbeständig<br>Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 4 -polig<br>Rundstecker, LED: Nein<br>Anschluss 2: offenes Ende<br>Geschirmt: Nein<br>Leitungslänge: 3.000 mm<br>Werkstoff Mantel: PVC |
|  | 50130652 | KD U-M12-4A-V1-050 | Anschlussleitung | Applikation: Chemikalienbeständig<br>Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 4 -polig<br>Rundstecker, LED: Nein<br>Anschluss 2: offenes Ende<br>Geschirmt: Nein<br>Leitungslänge: 5.000 mm<br>Werkstoff Mantel: PVC |

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.