

Hoja técnica

Elementos de columna de señalización

Código: 50130459

E4-MP1-250

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos		Certificaciones	
Serie	E4	Índice de protección	IP 66
Conexión		Clasificación	
Conexión 1		Número de arancel	85318070
Tipo de conexión	Borne	ECLASS 5.1.4	27371234
Tipo de borne	Técnica push-in	ECLASS 8.0	27371234
Datos mecánicos		ECLASS 9.0	27371234
Diseño	Cilíndrico	ECLASS 10.0	27371234
Dimensiones (Ø x L)	40 mm x 284 mm	ECLASS 11.0	27371234
Material de carcasa	Metal	ECLASS 12.0	27371234
	Plástico	ECLASS 13.0	27371234
Peso neto	246 g	ECLASS 14.0	27371234
Color de carcasa	Negro	ECLASS 15.0	27371234
Versión de la pieza de fijación	Montaje de base	ECLASS 16.0	27371234
Tipo de fijación, del lado del sistema	Enroscable / horizontal	ETIM 5.0	EC001259
Módulos de elementos de luz (cubierta)	Máx. 5 unidades	ETIM 6.0	EC001259
Registro de módulo	A un lado	ETIM 7.0	EC001259
Cantidad de capuchones terminales	1 Unidad(es)	ETIM 8.0	EC001259
Datos ambientales		ETIM 9.0	EC001259
Temperatura ambiente en servicio	-30 ... 60 °C	ETIM 10.0	EC001259

Conexión eléctrica

Conexión 1	
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Técnica push-in

Notas

 ¡Atención al uso conforme!	
	- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas. - El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas. - Emplee el producto para el uso conforme definido.
 En aplicaciones UL:	
	En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

Accesorios

Muting - Sistemas de montaje

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50142896	A7-MW2	Elementos de columna de señalización	Diseño: En forma de L Versión: Ángulo en forma de L Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante

Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130454	E4-V1-BZ1	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Acústica Consumo de corriente, máx.: 39 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Elementos de uso: Interruptor DIP Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66 Tipo de tono: Tono de duración o de impulso Presión sonora: 80 dB Cantidad de tonos: 1 Unidad(es)
	50130449	E4-V1-DB-R	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Óptico Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC Consumo de corriente, máx.: 32 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Medio luminoso: LED/24V Imagen de señales: Luz intermitente Color de elemento de luz (cubierta): Rojo Ángulo de irradiación: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Óptico Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC Consumo de corriente, máx.: 27 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Medio luminoso: LED/24V Imagen de señales: Luz continua Color de elemento de luz (cubierta): Rojo Ángulo de irradiación: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66

Nota



🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.