

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 50136636

KD U-M23-JA-P1-150

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
|------------|----------------------------------------|

Datos eléctricos

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Datos de potencia  |                  |
| Tensión de trabajo | Máx. 120 V CA/CC |

Conexión

|                                     |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión 1                          |                                                                                                                                                              |
| Tipo de conexión                    | Conector redondo                                                                                                                                             |
| Tamaño de rosca                     | M23                                                                                                                                                          |
| Tipo                                | Conector hembra                                                                                                                                              |
| Material del cuerpo                 | TPU                                                                                                                                                          |
| Número de polos                     | 19 polos                                                                                                                                                     |
| Codificación                        | Codificación A                                                                                                                                               |
| Versión                             | Axial                                                                                                                                                        |
| Conector redondo, LED               | No                                                                                                                                                           |
| Enclavamiento                       | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante                                                        |
| Conexión 2                          |                                                                                                                                                              |
| Tipo de conexión                    | Final abierto                                                                                                                                                |
| Propiedades de cable                |                                                                                                                                                              |
| Número de conductores               | 19 Unidad(es)                                                                                                                                                |
| Sección de conductor                | 0,5 mm²                                                                                                                                                      |
| Sección de conductor                | 16 x 0,5 mm²                                                                                                                                                 |
|                                     | 3 x 1 mm²                                                                                                                                                    |
| AWG                                 | 21                                                                                                                                                           |
| Color de cubierta                   | Negro                                                                                                                                                        |
| Apantallado                         | No                                                                                                                                                           |
| Sin silicona                        | Sí                                                                                                                                                           |
| Versión de cable                    | Cable de conexión (abierto en un extremo)                                                                                                                    |
| Diámetro de cable (externo)         | 11,6 mm                                                                                                                                                      |
| Longitud de cable                   | 15.000 mm                                                                                                                                                    |
| Material de cubierta                | PUR                                                                                                                                                          |
| Aislamiento del conductor           | PP                                                                                                                                                           |
| Aptitud para cadena de arrastre     | No                                                                                                                                                           |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin silicona ni halógenos, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina                                                  |
| Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites y sustancias químicas de acuerdo con IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2 |

Datos mecánicos

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Peso neto                                      | 2.516 g                     |
| Ciclos de flexión                              | 2.000.000 Unidad(es)        |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Mín. 10 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín.     | Mín. 5 x diámetro de cable  |

Operación e Indicación

Datos ambientales

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo     | -50 ... 80 °C |

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 65 |
|                      | IP 67 |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo de conexión    | Conector redondo |
| Tamaño de rosca     | M23              |
| Tipo                | Conector hembra  |
| Material del cuerpo | TPU              |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de polos       | 19 polos                                                                                              |
| Codificación          | Codificación A                                                                                        |
| Versión               | Axial                                                                                                 |
| Conector redondo, LED | No                                                                                                    |
| Enclavamiento         | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |

| Pin | Color de conductor |
|-----|--------------------|
| 1   | Violeta            |
| 2   | Rojo               |
| 3   | Gris               |
| 4   | Azul / Rojo        |
| 5   | Verde              |
| 6   | Azul               |
| 7   | Gris / Rosa        |
| 8   | Blanco / Verde     |
| 9   | Amarillo / Blanco  |
| 10  | Blanco / Gris      |
| 11  | Negro              |
| 12  | Amarillo / Verde   |
| 13  | Amarillo / Marrón  |
| 14  | Marrón / Verde     |
| 15  | Blanco             |
| 16  | Amarillo           |
| 17  | Rosa               |
| 18  | Gris / Marrón      |
| 19  | Marrón             |



Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|