

## Scheda tecnica dati

### Kit diagnostica

Cod. art.: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Serie      | MD12            |
| Idoneo per | Sensori IO-Link |

### Funzioni

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Funzioni | Dispositivo di configurazione e test |
|----------|--------------------------------------|

### Dati elettrici

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Dati di potenza                 |    |
| Tensione di alimentazione $U_B$ | CC |

### Interfaccia

|      |     |
|------|-----|
| Tipo | USB |
|------|-----|

### Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

#### Collegamento 1

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Funzione                    | Alimentazione di tensione<br>Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                       |
| Grandezza della filettatura | M12                                                        |
| Tipo                        | female                                                     |
| Materiale                   | Metallo                                                    |
| Numero di poli              | 5 poli                                                     |
| Codifica                    | Codifica A                                                 |

#### Collegamento 2

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Funzione             | Alimentazione di tensione<br>Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | USB                                                        |
| Tipo di connettore   | USB 2.0 Mini-B                                             |

### Dati meccanici

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Dimensioni (P x H x L)       | 41 mm x 24 mm x 70 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo               |
| Peso netto                   | 100 g                 |

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C   |
| Temperatura ambiente, stoccaggio    | -40 ... 80 °C |

### Certificazioni

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 20 |
|---------------------|-------|

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90318080 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279211 |
| ECLASS 8.0               | 19200502 |
| ECLASS 9.0               | 19200502 |
| ECLASS 10.0              | 19200504 |
| ECLASS 11.0              | 19200504 |
| ECLASS 12.0              | 19200504 |
| ECLASS 13.0              | 19200504 |
| ECLASS 14.0              | 19200504 |
| ECLASS 15.0              | 19200504 |
| ECLASS 16.0              | 19200504 |
| ETIM 5.0                 | EC001418 |
| ETIM 6.0                 | EC001418 |
| ETIM 7.0                 | EC001418 |
| ETIM 8.0                 | EC001418 |
| ETIM 9.0                 | EC001418 |
| ETIM 10.0                | EC001418 |

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Funzione                    | Alimentazione di tensione<br>Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                       |
| Grandezza della filettatura | M12                                                        |
| Tipo                        | female                                                     |
| Materiale                   | Metallo                                                    |
| Numero di poli              | 5 poli                                                     |
| Codifica                    | Codifica A                                                 |

### Collegamento 2

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Funzione             | Alimentazione di tensione<br>Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | USB                                                        |
| Tipo di connettore   | USB 2.0 Mini-B                                             |

## Comando e visualizzazione

| LED | Display                     | Significato           |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | Verde, costantemente acceso | Comunicazione IO-Link |

## Comando e visualizzazione

| LED | Display                     | Significato                    |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| 2   | Giallo, luce permanente     | Indicazione di stato           |
| 3   | Rosso, costantemente acceso | Visualizzazione diagnosi       |
| 4   | Giallo, luce permanente     | Tensione di esercizio presente |