

Hoja técnica

Micro de seguridad con enclavamiento

Código: 50149762

L100-P5C3-SLM24

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	L100
-------	------

Funciones

Funciones	Desenclavamiento auxiliar
	Dispositivo de cierre con enclavamiento según ISO 14119
	Enclavamiento mecánico (fuerza por muelle)
	Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1
Principio de funcionamiento	Reducción de la corriente de conexión, ajustable
	Principio de circuito cerrado - Actuador bloqueado si electroimán desactivado

Parámetros

Duración de utilización T _M	20 Años, EN ISO 13849-1
B10 _d	4.000.000 Cantidad de ciclos

Datos eléctricos

Categoría de utilización en CC 13	U _e / I _e : 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15	U _e / I _e : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos del actuador	-
Asignación de contactos del imán	2NC + 1NO
Apertura del contacto	De fuerza, obligatorio
Tensión de trabajo del imán	24 V CC, -10 ... 25 %
Protección contra cortocircuito del imán	0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1
Protección contra cortocircuito del circuito de seguridad	500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1

Datos de potencia

Tensión asignada de aislamiento	400 V CA, 500 V CC
Corriente térmica convencional, máx.	10 A

Entradas

Entradas

Entrada de Teach para actuador	No
--------------------------------	----

Respuesta temporal

Duración de conexión	100 %
----------------------	-------

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
Número de entradas de cables	3 Unidad(es)

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Borne de tornillo
Número de polos	8 polos
Propiedades de cable	
Secciones de conexión	1 x 0,34 mm² hasta 2 x 1,5 mm², cordón

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Material contacto eléctrico	Aleación de plata
Peso neto	414 g
Color de carcasa	Negro
	Rojo
Tipo de fijación	Fijación pasante
Tipo de entrada de cable	M20 x 1,5
Tipo de interruptor	Dispositivo de cierre con enclavamiento, ISO 14119
Principio de conmutación	Contacto rodante
Direcciones de accionamiento de accionamiento	1 x arriba
	4 x lateral (90°)
Velocidad inicial	0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de enclavamiento	Fuerza por muelle
Accionamiento de cierre	Muelle
Fuerza de cierre, máx.	1.100 N
Vida útil mecánica	800.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx.	600 por hora, IEC 60947-5-1
Actuador externo	Serie AC-AHxx, recto, acodado, elástico, ajustable
Fuerza de extracción, actuador desblo- queado	30 N
Tolerancia de repulsión	4,5 mm

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 60 °C
Grado de ensuciamiento	3, EN 60947-1

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
Certificaciones	c UL US
	IMQ

Clasificación

Número de arancel	85369095
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ECLASS 16.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Borne de tornillo
Número de polos	8 polos

Borne

Asignación

11	NC(1) imán
12	NC(1) imán
21	NC(2) imán
22	NC(2) imán
33	NO(1) imán
34	NO(1) imán
A1	+24 V / 0 V
A2	0 V / +24 V