

Hoja técnica

Elementos de columna de señalización

Código: 50130456

E4-MW1

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos		Certificaciones	
Serie	E4	Índice de protección	IP 66
Conexión		Clasificación	
Conexión 1		Número de arancel	85318070
Tipo de conexión	Borne	ECLASS 5.1.4	27371235
Tipo de borne	Técnica push-in	ECLASS 8.0	27371235
Datos mecánicos		ECLASS 9.0	27371232
Diseño	Cilíndrico	ECLASS 10.0	27371235
Dimensiones (Ø x L)	40 mm x 56 mm	ECLASS 11.0	27371235
Material de carcasa	Plástico	ECLASS 12.0	27371235
Peso neto	81 g	ECLASS 13.0	27371235
Color de carcasa	Negro	ECLASS 14.0	27371235
Versión de la pieza de fijación	Montaje de escuadra	ECLASS 15.0	27371235
Tipo de fijación, del lado del sistema	Enroscable / vertical	ECLASS 16.0	27371235
Módulos de elementos de luz (cubierta)	Máx. 5 unidades	ETIM 5.0	EC001154
Registro de módulo	A un lado	ETIM 6.0	EC001154
Cantidad de capuchones terminales	1 Unidad(es)	ETIM 7.0	EC001154
Datos ambientales		ETIM 8.0	EC001154
Temperatura ambiente en servicio		ETIM 9.0	EC001154
		ETIM 10.0	EC001154

Conexión eléctrica

Conexión 1	
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Técnica push-in

Notas

⚠ ¡Atención al uso conforme!

⚠

⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.

⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.

⚠ En aplicaciones UL:

⚠

⚠ En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

Accesorios

Generalidades

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130454	E4-V1-BZ1	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Acústica Consumo de corriente, máx.: 39 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Elementos de uso: Interruptor DIP Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66 Tipo de tono: Tono de duración o de impulso Presión sonora: 80 dB Cantidad de tonos: 1 Unidad(es)
	50130449	E4-V1-DB-R	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Óptico Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC Consumo de corriente, máx.: 32 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Medio luminoso: LED/24V Imagen de señales: Luz intermitente Color de elemento de luz (cubierta): Rojo Ángulo de irradiación: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Elementos de columna de señalización	Emisión de señales: Óptico Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC Consumo de corriente, máx.: 27 mA Diseño: Cilíndrico Fijación: Sistema de bayoneta Medio luminoso: LED/24V Imagen de señales: Luz continua Color de elemento de luz (cubierta): Rojo Ángulo de irradiación: 360° Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C Índice de protección: IP 66

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.