

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50144651

KSS ET-RJ45-A-RJ45-A-P7-050-R

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Aplicación              | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Apropiado para interfaz | Ethernet                               |

Datos eléctricos

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Datos de potencia  |         |
| Tensión de trabajo | 60 V CC |

Conexión

|                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión 1                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de conexión                    | Conector redondo                                                                                                                                                                                                             |
| Conector redondo, LED               | No                                                                                                                                                                                                                           |
| Versión                             | Axial                                                                                                                                                                                                                        |
| Número de polos                     | 4 polos                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo                                | Conector macho                                                                                                                                                                                                               |
| Conexión 2                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo de conexión                    | RJ45                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo                                | Conector macho                                                                                                                                                                                                               |
| Número de polos                     | 4 polos                                                                                                                                                                                                                      |
| Versión                             | Axial                                                                                                                                                                                                                        |
| Propiedades de cable                |                                                                                                                                                                                                                              |
| Número de conductores               | 4 Unidad(es)                                                                                                                                                                                                                 |
| Sección de conductor                | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                                                     |
| AWG                                 | 22                                                                                                                                                                                                                           |
| Color de cubierta                   | Verde                                                                                                                                                                                                                        |
| Apantallado                         | Sí                                                                                                                                                                                                                           |
| Sin silicona                        | Sí                                                                                                                                                                                                                           |
| Versión de cable                    | Cable de interconexión                                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro de cable (externo)         | 6,7 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Longitud de cable                   | 5.000 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Material de cubierta                | PUR                                                                                                                                                                                                                          |
| Aislamiento del conductor           | PP                                                                                                                                                                                                                           |
| Velocidad de desplazamiento         | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 2 m/s²                                                                                                                                 |
| Aptitud para cadena de arrastre     | Sí                                                                                                                                                                                                                           |
| Propiedades de la cubierta exterior | Sin CFC, cadmio, silicona, halógenos ni plomo, mate, con poca adhesión, resistente a la abrasión, fácil de procesar con máquina                                                                                              |
| Resistencia de la cubierta exterior | Resistente a la hidrólisis y los microbios, alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas de acuerdo con VDE 0472 Parte 803 Test B, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Capacidad de torsión                | ±180° / m (máx. 1 millón de ciclos a 20 ciclos/min)                                                                                                                                                                          |

Datos mecánicos

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Núm. de llave                                  | 13 mm                                |
| Radio de curvatura para tendido flexible, mín. | Una vez, mín. 12 x diámetro de cable |
| Radio de curvatura para tendido fijo, mín.     | Una vez, mín. 8 x diámetro de cable  |

Operación e Indicación

Datos ambientales

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo     | -40 ... 80 °C |

Certificaciones

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Índice de protección | IP 20 (RJ 45) |
|                      | IP 65         |
|                      | IP 67         |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Conector redondo, LED | No               |
| Versión               | Axial            |
| Número de polos       | 4 polos          |
| Tipo                  | Conector macho   |

Conexión eléctrica

Conexión 2

Tipo de conexión RJ45

Esquemas de conexiones

Esquema de cableado

