

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50103621

KB 031-1000

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Aplikacja                   | Odporny na działanie chemikaliów |
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232                           |
|                             | RS 485                           |

## Dane elektryczne

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Parametry wydajnościowe |            |
| Napięcie robocze        | 30 V AC/DC |

## Przylącze

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Przylącze 1</b>              |                                                |
| Rodzaj przylącza                | Sub-D                                          |
| Wtyczka okrągła, LED            | Nie                                            |
| Typ                             | female                                         |
| Liczba pinów                    | 15 -pin                                        |
| Wersja                          | osiowy                                         |
| <b>Przylącze 2</b>              |                                                |
| Rodzaj przylącza                | Złącze JST ZHR                                 |
| Liczba pinów                    | 16 -pin                                        |
| <b>Właściwości przewodu</b>     |                                                |
| Kolor płaszczka                 | czarny                                         |
| Ekranowane                      | Tak                                            |
| Wersja przewodu                 | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnątrzna)  | 8,1 mm                                         |
| Długość przewodu                | 1.000 mm                                       |
| Materiał płaszczka              | PVC                                            |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie                                            |

## Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 157 g |
|------------|-------|

## Obsługa i wskazanie

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ECLASS 16.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |
| UNSPSC 26.08        | 26121604 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rodzaj przylącza     | Sub-D   |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie     |
| Typ                  | female  |
| Liczba pinów         | 15 -pin |
| Wersja               | osiowy  |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Złącze JST ZHR |
| Liczba pinów     | 16 -pin        |