

Technisch gegevensblad


Verbindingskabel

Art.-nr.: 50155211

KDS 05 U-M8-4A-M8-4A-P1-030

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

| | |
|------------|----------------------------|
| Applicatie | Olie-/smeermiddelbestendig |
|------------|----------------------------|

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

| | |
|------------------|------------|
| Bedrijfsspanning | 60 V AC/DC |
|------------------|------------|

Aansluiting

Aansluiting 1

| | |
|-------------------------|---|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | female |
| Materiaal greepgedeelte | PUR |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Vergrendeling | Wartel, messing vernikkeld, aanbevolen koppel 0,4 Nm, zelfborgend |

Aansluiting 2

| | |
|-------------------------|---|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal greepgedeelte | PUR |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Vergrendeling | Wartel, messing vernikkeld, aanbevolen koppel 0,4 Nm, zelfborgend |

Kabeleigenschappen

| | |
|---------------------------|--|
| Aantal aders | 4 St. |
| Aderdoorsnede | 0,25 mm ² |
| AWG | 24 |
| Kleur mantel | zwart |
| Afgeschermd | Nee |
| Siliconenvrij | Ja |
| Kabeluitvoering | Verbindingskabel |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 4,4 mm |
| Kabellengte | 3.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Aderisolatie | PP |
| Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
| Verplaatsingssnelheid | max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsingslengte en max. versnelling van 5 m/s ² |

Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- halogeen-, en loodvrij, mat, adhesie-arm, slijtbestendig, machinaal goed verwerkbaar

Bestendigheid van de buitenmantel hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2

Torsiegeschiktheid ± 180° / m (max. 2 miljoen cycli bij 35 cycli / min)

Mechanische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sleutelwijdte | 9 mm |
| Buigcycli | 5.000.000 St. |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 10 x kabeldiameter |
| Buigradius vast verlegd, min. | min. 5 x kabeldiameter |

Bediening en display

Omgevingsgegevens

| | |
|--|----------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel | -25 ... 80 °C gelegd |
| Omgevingstemperatuur bedrijf, vast | -40 ... 80 °C gelegd |

Certificeringen

| | |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

| | |
|-------------------------|---|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | female |
| Materiaal greepgedeelte | PUR |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Ronde stekker, LED | Nee |
| Vergrendeling | Wartel, messing vernikkeld, aanbevolen koppel 0,4 Nm, zelfborgend |

Aansluiting 2

| | |
|-------------------------|---|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal greepgedeelte | PUR |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | axiaal |
| Vergrendeling | Wartel, messing vernikkeld, aanbevolen koppel 0,4 Nm, zelfborgend |

Bedradingschema's

Bedradingschema

