

## Hoja técnica

### Lente supletoria

Código: 50117781

KL-M04

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Funciones

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Funciones | Enfoque del punto de luz |
|-----------|--------------------------|

Datos ópticos

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Tamaño del punto de luz [con distancia 0,7 mm de sensor] |       |
| Distancia del foco                                       | 10 mm |

Datos mecánicos



|                  |            |
|------------------|------------|
| Peso neto        | 4 g        |
| Tipo de fijación | Enroscable |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 90022000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279205 |
| ECLASS 8.0        | 27279205 |
| ECLASS 9.0        | 27273602 |
| ECLASS 10.0       | 27273603 |
| ECLASS 11.0       | 27273603 |
| ECLASS 12.0       | 27273603 |
| ECLASS 13.0       | 27273603 |
| ECLASS 14.0       | 27273603 |
| ECLASS 15.0       | 27273603 |
| ECLASS 16.0       | 27273603 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |
| UNSPSC 26.08      | 31241501 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



## Accesorios

## Generalidades

|                                                                                  | Código   | Denominación | Artículo                                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117755 | KFX-ETA-420  | Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor | Campo de aplicación: Detección de objetos precisa<br>Salida del haz de luz: Frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo monofibra<br>Diámetro externo: 1,25 mm<br>Longitud de fibra: 2.000 mm<br>Material de recubrimiento de fibra: PE<br>Tendido: Estándar                                      |
|  | 50117756 | KFX-ETC-420  | Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor | Campo de aplicación: Aplicaciones generales<br>Salida del haz de luz: Frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibras múltiples, Disposición de fibras coaxiales<br>Diámetro externo: 1,25 mm<br>Longitud de fibra: 2.000 mm<br>Material de recubrimiento de fibra: PE<br>Tendido: Estándar |
|  | 50117757 | KFX-ETD-420  | Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor | Campo de aplicación: Detección de objetos precisa<br>Salida del haz de luz: Frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo monofibra<br>Diámetro externo: 1,25 mm<br>Longitud de fibra: 2.000 mm<br>Material de recubrimiento de fibra: PE<br>Tendido: Estándar                                      |

## Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.