

## Karta danych technicznych Jednostka dołączająca

Nr art.: 53800150

CU400P-3M12



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Przeznaczony dla | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 420P |
|                  | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 450P |
|                  | Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 455P |

## Przylączy

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Liczba przylączy   | 3 Piece(s)                              |
| <b>Przylączy 1</b> |                                         |
| Funkcja            | Zasilanie napięciem                     |
| Rodzaj przylączy   | Wtyczki okrągłe                         |
| Rozmiar gwintu     | M12                                     |
| Typ                | male                                    |
| Materiał           | Metal                                   |
| Liczba pinów       | 4 -pin                                  |
| Kodowanie          | Z kodowaniem A                          |
| <b>Przylączy 2</b> |                                         |
| Funkcja            | Komunikacja PROFINET/PROFIsafe, wejście |
| Rodzaj przylączy   | Wtyczki okrągłe                         |
| Rozmiar gwintu     | M12                                     |
| Typ                | female                                  |
| Materiał           | Metal                                   |
| Liczba pinów       | 4 -pin                                  |
| Kodowanie          | Z kodowaniem D                          |
| <b>Przylączy 3</b> |                                         |
| Funkcja            | Komunikacja PROFINET/PROFIsafe, wyjście |
| Rodzaj przylączy   | Wtyczki okrągłe                         |
| Rozmiar gwintu     | M12                                     |
| Typ                | female                                  |
| Materiał           | Metal                                   |
| Liczba pinów       | 4 -pin                                  |
| Kodowanie          | Z kodowaniem D                          |

## Dane mechaniczne

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Materiał obudowy            | Metal                       |
| Obudowa metalowa            | Cynkowy odlew ciśnieniowy   |
| Masa netto                  | 1.700 g                     |
| Kolor obudowy               | czarny                      |
| Rodzaj mocowania            | System bagnetowy            |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279290 |
| ECLASS 9.0          | 27279090 |
| ECLASS 10.0         | 27272791 |
| ECLASS 11.0         | 27272791 |
| ECLASS 12.0         | 27272791 |
| ECLASS 13.0         | 27272791 |
| ECLASS 14.0         | 27272791 |
| ECLASS 15.0         | 27272791 |
| ECLASS 16.0         | 27272791 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Przylączy elektryczne


## Przylączy 1

## XD1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylączy | Wtyczki okrągłe     |
| Rozmiar gwintu   | M12                 |
| Typ              | male                |
| Materiał         | Metal               |
| Liczba pinów     | 4 -pin              |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A      |
| Obudowy wtyczki  | FE/SHIELD           |

## Pin Obsadzenie pinów

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | EA1   |
| 3 | 0 V   |
| 4 | EA2   |



## Przylącze elektryczne


### Przylącze 2

### XF1

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Funkcja          | Komunikacja PROFINET/PROFIsafe, wejście |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                         |
| Rozmiar gwintu   | M12                                     |
| Typ              | female                                  |
| Materiał         | Metal                                   |
| Liczba pinów     | 4 -pin                                  |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D                          |
| Obudowy wtyczki  | FE/SHIELD                               |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |



### Przylącze 3

### XF2

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Funkcja          | Komunikacja PROFINET/PROFIsafe, wyjście |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                         |
| Rozmiar gwintu   | M12                                     |
| Typ              | female                                  |
| Materiał         | Metal                                   |
| Liczba pinów     | 4 -pin                                  |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D                          |
| Obudowy wtyczki  | FE/SHIELD                               |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |

