

## Karta danych technicznych Kolumna sygnalizacyjna

Nr art.: 50130473

D9-V1-G-SGSOSRBZ2



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Seria               | D9                    |
| Rodzaj sygnalizacji | optyczny i akustyczny |

### Dane elektryczne

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Żywotność                      | > 100.000 h       |
| <b>Parametry wydajnościowe</b> |                   |
| Napięcie zasilania $U_B$       | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Pobór prądu, maks.             | 194 mA            |

### Przylącze

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Przylącze 1</b> |                |
| Rodzaj przylącza   | Zaciski        |
| Rodzaj zacisku     | Zacisk śrubowy |

### Dane mechaniczne

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Konstrukcja                             | prostopadłościenny              |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.)             | 90 mm x 194 mm x 45 mm          |
| Materiał obudowy                        | Tworzywo sztuczne               |
| Obudowa z tworzywa sztucznego           | PC                              |
| Masa netto                              | 361 g                           |
| Kolor obudowy                           | Biały                           |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | przykręcany / pionowy           |
| Rodzaj źródła światła                   | LED/24V                         |
| Moduły kopuły                           | 3 sztuki wstępnie zmontowane    |
| Obraz sygnału                           | Światło ciągłe                  |
| Kąt świecenia                           | 180°                            |
| Kolejność modułów (wzrastająco)         | zielony, pomarańczowy, czerwony |

### Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 50 °C |
|-------------------------------------|---------------|

### Certyfikaty

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Stopień ochrony | IP 65   |
| Dopuszczenia    | c UL US |

### Dane akustyczne

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Rodzaj dźwięku        | Dźwięk ciągły lub impulsowy |
| Częstotliwość dźwięku | ok. 2500 Hz                 |
| Ciśnienie akustyczne  | 70 ... 90 dB                |
| Liczba dźwięków       | 2                           |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4        | 27371230 |
| ECLASS 8.0          | 27371230 |
| ECLASS 9.0          | 27371230 |
| ECLASS 10.0         | 27371230 |
| ECLASS 11.0         | 27371230 |
| ECLASS 12.0         | 27371230 |
| ECLASS 13.0         | 27371230 |
| ECLASS 14.0         | 27371230 |
| ECLASS 15.0         | 27371230 |
| ECLASS 16.0         | 27371230 |
| ETIM 5.0            | EC001042 |
| ETIM 6.0            | EC001042 |
| ETIM 7.0            | EC001042 |
| ETIM 8.0            | EC001042 |
| ETIM 9.0            | EC001042 |
| ETIM 10.0           | EC001042 |
| UNSPSC 26.08        | 39111714 |

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | Zaciski        |
| Rodzaj zacisku   | Zacisk śrubowy |

## Wskazówki



**Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!**



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

## Wskazówki



W przypadku aplikacji UL:



⚡ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).