

## Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50131255

ME 308 103

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Ethernet

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |          |
|------------------|----------|
| Przeznaczony dla | BCL 308i |
|------------------|----------|

## Interfejs

|        |          |
|--------|----------|
| Rodzaj | Ethernet |
|--------|----------|

|          |
|----------|
| Ethernet |
|----------|

## Przylącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przylączy | 4 Piece(s) |
|------------------|------------|

## Przylącze 1

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funkcja          | PWR / SW IN / OUT         |
| Rodzaj przylącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Rozmiar gwintu   | M12                       |
| Typ              | male                      |
| Materiał         | Metal                     |
| Liczba pinów     | 5 -pin                    |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A            |

## Przylącze 2

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przylącza | USB                 |
| Typ wtyczki      | USB 2.0 Mini-B      |

## Przylącze 3

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funkcja          | HOST/BUS IN               |
| Rodzaj przylącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Rozmiar gwintu   | M12                       |
| Typ              | female                    |
| Materiał         | Metal                     |
| Liczba pinów     | 4 -pin                    |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D            |

## Przylącze 4

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funkcja          | BUS OUT                   |
| Rodzaj przylącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Rozmiar gwintu   | M12                       |
| Typ              | female                    |
| Materiał         | Metal                     |
| Liczba pinów     | 4 -pin                    |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D            |

## Dane mechaniczne

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Konstrukcja                 | prostopadłościenny           |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm    |
| Materiał obudowy            | Metal                        |
| Obudowa metalowa            | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Masa netto                  | 70 g                         |
| Kolor obudowy               | czerwony, RAL 3000           |

## Obsługa i wskazanie


|                  |            |
|------------------|------------|
| Rodzaj wskazania | LED        |
| Liczba LED       | 2 Piece(s) |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4        | 27280190 |
| ECLASS 8.0          | 27280190 |
| ECLASS 9.0          | 27279090 |
| ECLASS 10.0         | 27280192 |
| ECLASS 11.0         | 27280191 |
| ECLASS 12.0         | 27280191 |
| ECLASS 13.0         | 27280191 |
| ECLASS 14.0         | 27280191 |
| ECLASS 15.0         | 27280191 |
| ECLASS 16.0         | 27280191 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funkcja          | PWR / SW IN / OUT         |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 900 mm                    |
| Kolor przewodu   | czarny                    |
| Przekrój żyły    | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Rozmiar gwintu   | M12                       |
| Typ              | male                      |
| Materiał         | Metal                     |
| Liczba pinów     | 5 -pin                    |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A            |

| Pin | Obsadzenie pinów |
|-----|------------------|
| 1   | VIN              |
| 2   | SWIO 1           |
| 3   | GNDIN            |
| 4   | SWIO 2           |
| 5   | FE               |

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 2

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | USB                 |
| Typ wtyczki      | USB 2.0 Mini-B      |

### Przylącze 3

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Funkcja           | HOST/BUS IN               |
| Rodzaj przyłącza  | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu  | 500 mm                    |
| Materiał płaszczu | PUR                       |
| Kolor przewodu    | zielony                   |
| Przekrój żyły     | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Rozmiar gwintu    | M12                       |
| Typ               | female                    |
| Materiał          | Metal                     |
| Liczba pinów      | 4 -pin                    |
| Kodowanie         | Z kodowaniem D            |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |

### Przylącze 4

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Funkcja           | BUS OUT                   |
| Rodzaj przyłącza  | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Przekrój żyły     | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| Kolor przewodu    | zielony                   |
| Długość przewodu  | 700 mm                    |
| Materiał płaszczu | PUR                       |
| Rozmiar gwintu    | M12                       |
| Typ               | female                    |
| Materiał          | Metal                     |
| Liczba pinów      | 4 -pin                    |
| Kodowanie         | Z kodowaniem D            |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |

## Obsługa i wskazanie

| LED | Wskazanie               | Znaczenie               |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1   | zielony, światło ciągłe | Ethernet                |
|     | żółty, migające         | Transfer danych aktywny |
| 2   | zielony, światło ciągłe | Ethernet                |
|     | żółty, migające         | Transfer danych aktywny |