

## 技術データシート

### 接続回線

製品番号: 50130663

KD U-M12-3A-V1-100-DP

#### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 回線図



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |       |
|----------|-------|
| アプリケーション | 化学的条件 |
|----------|-------|

電氣的仕様

|            |              |
|------------|--------------|
| パフォーマンスデータ |              |
| 消費電圧       | 24 V DC ±25% |

コネクタ

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| コネクタ 1    |                                        |
| コネクタの種類   | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸       | M12                                    |
| タイプ       | メス                                     |
| ハンドル本体の素材 | PUR                                    |
| 極数        | 3 -極                                   |
| モデル       | 軸方向                                    |
| 丸形プラグ、LED | はい                                     |
| ロック       | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| コネクタ 2       |                                                |
| コネクタの種類      | オープン末端                                         |
| 伝導特性         |                                                |
| 心線数          | 3 個数                                           |
| 心線断面         | 0.34 mm²                                       |
| AWG          | 22                                             |
| シースの色        | 黒色                                             |
| シールド         | いいえ                                            |
| シリコン非含有      | はい                                             |
| ケーブルモデル      | コネクタケーブル ( 片側コネクタなし )                          |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 4.6 mm                                         |
| ケーブル長        | 10,000 mm                                      |
| シースの素材       | PVC                                            |
| 心線の絶縁        | PVC                                            |
| ドラッグチェーン適応   | いいえ                                            |
| シースの特徴       | フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易                  |
| シースの強度       | UL 1581 VW1 / CSA FT1に基づく耐オイル・ ガソリンおよび耐薬品性、耐炎性 |

機械の仕様

|             |              |
|-------------|--------------|
| レンチサイズ      | 13 mm        |
| 正味重量        | 362 g        |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
| 曲げ半径 固定、最小  | 最低ケーブル直径の5倍  |

操作と表示

|       |      |
|-------|------|
| LEDの数 | 1 個数 |
|-------|------|

周囲データ

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時、非固定  | -5 ... 80 °C  |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -30 ... 80 °C |

認証

|      |         |
|------|---------|
| 保護等級 | IP 65   |
|      | IP 67   |
| 認可   | c UL US |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

電氣的接続

コネクタ 1


|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ                                  |
| ネジ寸       | M12                                    |
| タイプ       | メス                                     |
| ハンドル本体の素材 | PUR                                    |
| 極数        | 3 -極                                   |
| モデル       | 軸方向                                    |
| 丸形プラグ、LED | はい                                     |
| ロック       | ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ |

## 電氣的接続

### ピン

### 心線色

|   |    |
|---|----|
| 1 | 茶色 |
| 3 | 青  |
| 4 | 黒色 |



### コネクタ 2

|         |        |
|---------|--------|
| コネクタの種類 | オープン末端 |
|---------|--------|

## 回線図

## 配線パターン

