

## Technisch gegevensblad Bevestigingsbeugel

Art.-nr.: 424438

BT-P45

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| omvat                      | 1 st. BT-P45                                            |
| Geschikt voor productgroep | Veiligheidslichtschermen                                |
| Geschikt voor              | Geschikt voor montage in montagezuilen<br>UDC-S2, DC-S2 |
|                            | Veiligheidslichtschermen ELC100                         |

### Mechanische gegevens

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Boring 1, diameter                   | M6           |
| Boring 2, diameter                   | M6           |
| Nettogewicht                         | 100 g        |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder   |
| Type bevestiging, installatiezijde   | Groefmontage |
| Type bevestiging, apparaatzijde      | Groefmontage |
| Type bevestigingsonderdeel           | klembaar     |
| Materiaal bevestigingsonderdelen     | Metaal       |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ECLASS 16.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |
| UNSPSC 26.08       | 31242100 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

