

## Karta danych technicznych

### Kątownik mocujący

Nr art.: 50113548

BT D18M.5

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, cylindryczne |
| Przeznaczony dla                | Czujniki o konstrukcji M18           |

### Dane mechaniczne

|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.)                                     | 35 mm x 33 mm x 20 mm |
| Średnica wewnętrzna                                             | 18 mm                 |
| Oznaczenie standardowe elementu mocującego ze stali nierdzewnej | V2A                   |
| Masa netto                                                      | 14 g                  |
| Wersja elementu mocującego                                      | Kątowniki kształt L   |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji                         | Mocowanie przelotowe  |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia                         | przykręcany           |
| Rodzaj elementu mocującego                                      | sztywne               |
| Materiał elementu mocującego                                    | Stal nierdzewna       |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ECLASS 13.0         | 27273701 |
| ECLASS 14.0         | 27273701 |
| ECLASS 15.0         | 27273701 |
| ECLASS 16.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

