# 技术数据表

# 背景抑制距离传感器

# 配件编号: 50154568

# ODT25CL1-3M.3/L6-M8



图片可能不同

内容


- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件

# 技术参数

## 基础数据

| | |
|---|---|
| 系列 | 25C |
| 工作原理 | 背景抑制距离传感器 |
| 扫描系统类型 | 相对于物体 |

## 专门设计

| | |
|---|---|
| 专门设计 | 2 个独立开关量输出 |
| | 测量值输出 |

## 光学数据

| | |
|---|---|
| 黑色/白色误差 | ±20 mm，参见图示 |
| 检测距离 | 0.07 ... 3 m （保证的检测范围） |
| 调整范围 | 50 ... 3,500 mm |
| 射线走向 | 聚焦 |
| 光源 | 激光, 红色 |
| 波长 | 680 nm |
| 激光等级 | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| 传输信号波形 | 脉冲 |
| 光斑几何形状类型 | 圆型 |
| 偏角 | 典型 ± 2.5° |

## 测量数据

| | |
|---|---|
| 测量范围 | 50 ... 3,500 mm |
| 分辨率 | 1.0 mm |
| 绝对精度 | -20 ... 20 mm |
| 再现性(1σ) | 0 ... 13 mm |
| 测量值输出 | 通过 IO-Link 实现 |
| 光学测距原理 | Time of flight |

## 电气数据

| | |
|---|---|
| 保护电路 | 反极性保护 |
| | 暂态保护 |
| | 短路保护 |

### 性能数据

| | |
|---|---|
| 供电电压 $U_B$ | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
| 剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 $U_B$ |
| 开路电流 | 0 ... 35 mA |

### 输出

| | |
|---|---|
| 数字开关量输出数 | 2 个 |

#### 开关量输出

| | |
|---|---|
| 类型 | 数字开关量输出 |
| 电压类型 | DC |
| 最大开关电流 | 90 mA |
| 开关电压 | 低：≤2V |
| | 高：≥($U_B$-2V) |

##### 开关量输出1

| | |
|---|---|
| 配置 | 连接1, 引脚4 |
| 开关元件 | 晶体管, 推挽 |
| 开关原理 | IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN) |

##### 开关量输出2

| | |
|---|---|
| 配置 | 连接1，引脚2 |
| 开关元件 | 晶体管, 推挽 |
| 开关原理 | 亮通 (PNP)/暗通 (NPN) |

## 时序

| | |
|---|---|
| 开关频率 | 7 ... 15 Hz, 取决于亮度系数 |
| 响应时间 | 33 ... 70 ms, 取决于亮度系数 |
| 延时 | 300 ms |

## 接口

| | |
|---|---|
| 类型 | IO-Link |

### IO-Link

| | |
|---|---|
| COM模式 | COM3 |
| 概述 | 智能传感器概述 |
| 最小循环时间 | COM3 = 0.6 ms |
| 帧类型 | 2.V |
| 规格书 | V1.1 |
| Device ID | 2221 |
| SIO-模式支持 | 是 |

## 连接

| | |
|---|---|
| 接口数量 | 1 个 |

### 连接1

| | |
|---|---|
| 功能 | 供电电源 |
| | 信号输入 |
| | 信号输出 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 塑料 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 尺寸（宽 x 高 x 长） | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 塑料外壳 | PC-ABS |
| 镜头盖材料 | 塑料(PMMA) |
| 净重 | 30 g |
| 外壳颜色 | 红色 |
| 紧固类型 | 通孔安装 |
| | 通过可选安装设备 |
| 推荐拧紧扭矩固定件 m3 | 0.9 N·m |
| 材料兼容性 | ECOLAB |

## 操作和显示

| | |
|---|---|
| 显示类型 | LED |
| LED数 | 2 个 |
| 操作控制 | 示教按钮 |
| 操作控制功能 | 亮/暗通可切换 |
| | 扫描范围调整 |

## 环境数据

| | |
|---|---|
| 环境温度，工作 | -30 ... 50 °C |
| 环境温度，储藏 | -40 ... 70 °C |

## 认证

| | |
|---|---|
| 防护等级 | IP 67 |
| | IP 69K |
| 安全等级 | III |
| 认证 | c UL US |
| 应用标准 | IEC 60947-5-2 |


Leuze

# 技术参数

| | |
|---|---|
| 税率编号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |

# 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米





A 绿色LED
B 黄色LED
C1 接收器
C2 发射器
D 示教按钮
E 固定套

# 电气连接

## 连接1


| | |
|---|---|
| 功能 | 供电电源 |
| | 信号输入 |
| | 信号输出 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 类型 | 插头 |
| 材料 | 塑料 |
| 引脚数 | 4 个引脚 |

| 引脚 | 引脚分配 |
|---|---|
| 1 | V+ |
| 2 | OUT 2 |
| 3 | GND |
| 4 | IO-Link/ OUT 1 |




# 图示

## 响应动作类型（白色 90%）




x 间距 [mm]
y 偏移 [mm]


## 再现性 (1 Sigma / 25°C)




x 实例 [mm]
y 再现性 1 (Sigma) [mm]

A 目标 90% 亮度
B 目标 6% 亮度

## S/W 错误图表




x 实例 [mm]
y S/W 错误

Leuze

# 操作和显示

| LED | 显示 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 绿色，长亮 | 就绪 |
| 2 | 黄色，长亮 | 探测到物体 |

# 产品型号描述

产品名称： AAA 3C d EE-f.GG H/i J-K

| | |
|---|---|
| AAA3C | 功能原理 / 设计<br>HT3C：带背景抑制的漫反射传感器<br>LS3C：对射光电传感器（发送）<br>LE3C：对射光电传感器（接收）<br>PRK3C：带偏振滤光器的镜反射型光电传感器<br>ODT3C：背景抑制距离传感器<br>ODT25C：背景抑制距离传感器 |
| d | 光类型<br>取消：红光<br>I：红外光 |
| EE | 光源<br>取消：LED<br>L1：激光等级 1<br>L2：激光等级 2<br>PP: Power PinPoint® LED |
| f | 预设置的扫描范围（可选）<br>取消：检测范围按照数据表<br>xxxF：预设置的扫描范围 [mm]<br>2M：检测距离 2 米<br>3M：检测距离 3 米 |
| GG | 装备<br>已取消：标准型<br>A：自动对准原理（单镜头），用于定位任务<br>B：带两个 M3 螺纹套管的外壳设计，黄铜<br>F：永久设置的扫描范围<br>L：长光斑<br>S：小光斑<br>T：用于高透明瓶子的自动对准原理（单线），无追踪<br>TT：用于高透明瓶子的自动对准原理（单线），带追踪<br>V：V-镜头<br>XL：超长光斑<br>X：扩展型变量<br>照明 (LED) 渐隐 |
| H | 检测范围调整<br>HT 上取消：可通过 8 速主轴调节扫描范围<br>镜反射型光电传感器 (PRK) 上取消：检测范围不可调<br>1：电位计 270°<br>3：通过按压按钮示教<br>6：自动示教 |
| i | 控制输出端 / 功能 OUT 1/IN：引脚 4 或者黑色芯线<br>2：NPN 晶体管输出端，亮通<br>N：NPN 晶体管输出端，暗通<br>4：PNP 晶体管输出端，亮通<br>P：PNP 晶体管输出端，暗通<br>6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通<br>G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通<br>L：IO-Link 接口（SIO 模式：PNP 亮通，NPN 暗通）<br>8：激活输入（通过高电平信号激活）<br>X：引脚未用<br>1: IO-Link / 亮通 (NPN) / 暗通 (PNP) |
| J | 控制输出端 / 功能 OUT 2/IN：引脚 2 或者白色芯线<br>2：NPN 晶体管输出端，亮通<br>N：NPN 晶体管输出端，暗通<br>4：PNP 晶体管输出端，亮通<br>P：PNP 晶体管输出端，暗通<br>6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通<br>G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通<br>W：警告输出<br>X：引脚未用<br>8：激活输入（通过高电平信号激活）<br>9：停止输入（通过高电平信号停止）<br>T：通过电缆示教 |

# 产品型号描述

| | |
|---|---|
| K | 电气连接<br>取消：电缆，标准长度 2000 mm，4 芯<br>5000：电缆，标准长度 5000mm，4 芯<br>M8：M8 圆连接器，4 针（插头）<br>M8.3：M8 圆连接器，3 针（插头）<br>200-M8：电缆，长度 200mm，带 M8 圆连接器，4 针，直形（插头）<br>200-M8.3：电缆，长度 200mm，带 M8 圆连接器，3 针，直形（插头）<br>200-M12：电缆，长度 200mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头） |

**注意**

- 所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

# 说明

**遵守设备的使用规定！**

- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

**针对UL应用：**

- 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。
- These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/CYJV7 or PVVA/PVVA7)

**注意！激光射线 – 激光等级 1**

设备符合欧盟IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 标准的要求，达到激光等级1，同时也达到美国U.S. 21 CFR 1040.10标准的规定（2019年5月8日的56号激光公告除外）。

- 遵守当地的现行法律和激光防护规定。
- 擅自改造或修改设备属于违反使用规定的行为。
  设备内没有需要用户自行调整或保养的零部件。
  小心! 打开设备可能会导致危险的辐射暴露。
  维修操作必须由 Leuze electronic GmbH + Co. KG 执行。

# 更多信息

- 两输出端输出电流的总和，环境温度 > 40 °C　时为 50 mA
- 当供电电压 >18 V 且环境温度 <40 °C 时，每个开关量输出的最大开关电流为 100 mA。
- 传感器在 -20°C 以下启动时，第一次示教之前需要一分钟的加热时间
- 40°C-50°C 时工作距离为 2.7m（6-90% 反射率）

# 配件

## 连接技术 - 连接电缆

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|  | 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | 连接电缆 | 应用: 耐化学品<br>连接1: 接头, M8, 直形, 插座, 4 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 5,000 mm<br>护套材料: PVC |
|  | 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | 连接电缆 | 应用: 耐化学品<br>连接1: 接头, M8, L 型, 插座, 4 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 5,000 mm<br>护套材料: PVC |

## 紧固系统 - 安装支架

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|  | 50118543 | BT 300M.5 | 安装支架 | 安装设备设计: L 型角度<br>设备侧固定件: 通孔安装<br>装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M4 螺栓<br>安装设备类型: 可调节<br>材料: 不锈钢 |

## 紧固系统 - 固定杆

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|  | 50117829 | BTP 200M-D12 | 安装系统 | 安装设备设计: 防护罩<br>设备侧固定件: 适于12mm杆<br>装置侧固定件: 螺旋式<br>安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转 , 360<br>材料: 金属 |
|  | 50117252 | BTU 300M-D12 | 安装系统 | 包含: 2 件螺栓 M4 x 25, 2 件螺栓 M4 x 20, 4 件垫片<br>安装设备设计: 安装系统<br>设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座<br>装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M4 螺栓<br>安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转 , 360<br>材料: 金属 |

**注意**

↳ 所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。