

## 기술 데이터 시트

### 근접 센서

품목 번호: 50151547

ISS 218MM.2/LX-8E0-S12

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 시리즈                 | 218           |
| 전형적인 제한 감지 범위 $S_n$ | 8 mm          |
| $S_a$ 감지 범위         | 0 ... 6.48 mm |

특성변수

|      |         |
|------|---------|
| MTTF | 3,945 년 |
|------|---------|

전기 데이터

|       |                |
|-------|----------------|
| 보호 회로 | 극점 보호<br>단락 방지 |
|-------|----------------|

성능 데이터

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 공급전압 점검 $U_B$         | 10 ... 36 V, DC                          |
| 잔류 리플                 | 0 ... 10 %, $U_B$ 에서                     |
| 개방회로 전류               | 0 ... 20 mA                              |
| 온도 오차, 최대(%/ $S_p$ )  | 10 %, 전체 작동 온도 범위를 통해                    |
| 반복 정밀도, 최대(%/ $S_p$ ) | 5 %, $\geq$                              |
| 스위칭 히스테리시스            | 20 %, IO-Link 링크를 통해 프로그래밍 가능: 기본형 또는 항상 |

출력

|            |      |
|------------|------|
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
|------------|------|

스위칭 출력

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 전압 형식      | DC                |
| 스위칭 전류, 최대 | 200 mA            |
| 잔여 전류, 최대  | 0.1 mA            |
| 전압 강하      | 200 mA에서 2.5 V 이하 |

스위칭 출력 1

|        |              |
|--------|--------------|
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP   |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |

시간 응답

|         |          |
|---------|----------|
| 스위칭 주파수 | 1,800 Hz |
|---------|----------|

인터페이스

|    |         |
|----|---------|
| 종류 | IO-Link |
|----|---------|

IO-Link

|           |                |
|-----------|----------------|
| COM 모드    | COM2           |
| 프로파일      | Common Profile |
| 최소 사이클 타임 | COM2 = 10,4 ms |
| 버전        | V1.1           |

연결

|    |      |
|----|------|
| 연결 | 1 개수 |
|----|------|

연결 1

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 기능           | 전원 공급<br>출력 신호          |
| 연결부 종류       | 원형 커넥터                  |
| 나사 섹션당 조임 토크 | 25Nm(지속적, 거리에 대한 변화 없음) |
| 나사 크기        | M12                     |
| 유형           | Male                    |
| 재료           | 금속                      |
| 핀 개수         | 4 핀                     |
| 엔코딩          | A-코딩됨                   |

기술 데이터

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 디자인                     | 원주형                            |
| 치수( $\varnothing$ x 길이) | 18 mm x 54 mm                  |
| 나사 크기                   | M18 x 1 mm                     |
| 장착 방식                   | 매입형                            |
| 하우징 재료                  | 금속                             |
| 금속 하우징                  | 니켈 코팅된 황동                      |
| 활성면 재료                  | 플라스틱, 폴리에스테르                   |
| 순증량                     | 57.4 g                         |
| 하우징 색상                  | 은색<br>회색                       |
| 고정 방식                   | 마운팅 스레드                        |
| 표준 측정판                  | 36 x 36mm <sup>2</sup> , Fe360 |

조작 및 표시

|        |      |
|--------|------|
| 표시 방식  | LED  |
| LED 개수 | 4 개수 |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |

인증

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 보호 등급             | IP 67                                           |
| 보호 등급             | II                                              |
| 인증                | c UL US                                         |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | IEC 61000-4-2<br>IEC 61000-4-3<br>IEC 61000-4-4 |
| 유효 규정             | IEC 60947-5-2                                   |

보정 계수


|          |     |
|----------|-----|
| 알루미늄     | 0.5 |
| 스테인리스    | 0.8 |
| 구리       | 0.3 |
| 황동       | 0.5 |
| 강철 Fe360 | 1   |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0   | 27270101 |
| ECLASS 9.0   | 27270101 |
| ECLASS 10.0  | 27270101 |
| ECLASS 11.0  | 27270101 |
| ECLASS 12.0  | 27274001 |
| ECLASS 13.0  | 27274001 |
| ECLASS 14.0  | 27274001 |
| ECLASS 15.0  | 27274001 |
| ECLASS 16.0  | 27274001 |
| ETIM 5.0     | EC002714 |
| ETIM 6.0     | EC002714 |
| ETIM 7.0     | EC002714 |
| ETIM 8.0     | EC002714 |
| ETIM 9.0     | EC002714 |
| ETIM 10.0    | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)




전기 연결

연결 1



|        |        |
|--------|--------|
| 기능     | 전원 공급  |
|        | 출력 신호  |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |

| 핀 | 핀 지정            |
|---|-----------------|
| 1 | V+              |
| 2 | n.c.            |
| 3 | GND             |
| 4 | IO-Link / OUT 1 |





## 다이어그램

### 브래킷 매입형 장착



$S_n$  유형 = 8.0mm



## 조작 및 표시

LED

디스플레이

의미

1 황색, 연속 점등 스위칭 출력부/스위칭 상태

## 제품 키워드

제품 명칭: ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD

ISX

작동 원리 / 설계  
IS: 근접 센서, 표준 디자인  
ISS: 근접 센서, 짧은 디자인

## 제품 키워드

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY | <b>시리즈</b><br>203: Ø 3mm 시리즈<br>204: Ø 4mm 시리즈<br>205: M5 x 0.5 수나사가 있는 시리즈<br>206: Ø 6.5mm 시리즈<br>208: M8 x 1 수나사가 있는 시리즈<br>212: M12 x 1 수나사가 있는 시리즈<br>218: M18 x 1 수나사가 있는 시리즈<br>230: M30 x 1.5 수나사가 있는 시리즈<br>240: 사각형 시리즈<br>244: 사각형 시리즈<br>255: 단면적이 5 x 5mm²인 시리즈<br>288: 단면적이 8 x 8mm²인 시리즈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZZ  | <b>하우징 / 나사</b><br>MM: 금속 하우징(활성면: 플라스틱) / 미터 나사<br>FM: 순금속 하우징(활성면: 스테인리스 AISI 316L) / 미터 나사<br>MP: 금속 하우징(활성면: 플라스틱)/매끈(나사 제외)<br>.2: 새 버전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AAA | <b>출력 전류 / 공급</b><br>4NO: PNP 트랜지스터, 상시 개방 접점(NO)<br>4NC: PNP 트랜지스터, 상시 폐쇄 접점(NC)<br>2NO: NPN 트랜지스터, 상시 개방 접점(NO)<br>2NC: NPN 트랜지스터, 상시 폐쇄 접점(NC)<br>1NO: 릴레이, 상시 개방 접점(NO) / AC/DC<br>1NC: 릴레이, 상시 폐쇄 접점(NC) / AC/DC<br>44: 2 PNP 트랜지스터 스위칭 출력, Dark/Light(NO + NC)<br>22: 2 NPN 트랜지스터 스위칭 출력, Dark/Light(NO + NC)<br>L: IO-Link 인터페이스(SIO 모드: PNP 정상 닫힘, NPN 정상 열림)<br>X: 핀 할당되지 않음                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BB  | <b>추가 장비</b><br>해당 사항 없음: 추가 장비 없음<br>5F: 식료품 버전<br>5: 하우징 재료 V2A(1.4305, AISI 303)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CCC | <b>측정 범위 / 장착 방식</b><br>1E0: 일반적인 스캔 최대 범위 1.0mm / 매입 설치식<br>1E5: 일반적인 스캔 최대 범위 1.5mm / 매입 설치식<br>2E0: 일반적인 스캔 최대 범위 2.0mm / 매입 설치식<br>3E0: 일반적인 스캔 최대 범위 3.0mm / 매입 설치식<br>4E0: 일반적인 스캔 최대 범위 4.0mm / 매입 설치식<br>5E0: 일반적인 스캔 최대 범위 5.0mm / 매입 설치식<br>6E0: 일반적인 스캔 최대 범위 6.0mm / 매입 설치식<br>8E0: 일반적인 스캔 최대 범위 8.0mm / 매입 설치식<br>10E: 일반적인 스캔 최대 범위 10.0mm / 매입 설치식<br>12E: 일반적인 스캔 최대 범위 12.0mm / 매입 설치식<br>15E: 일반적인 스캔 최대 범위 15.0mm / 매입 설치식<br>20E: 일반적인 스캔 최대 범위 20.0mm / 매입 설치식<br>22E: 일반적인 스캔 최대 범위 22.0mm / 매입 설치식<br>2N5: 일반적인 스캔 최대 범위 2.5mm / 비매입 설치식<br>4N0: 일반적인 스캔 최대 범위 4.0mm / 비매입 설치식<br>8N0: 일반적인 스캔 최대 범위 8.0mm / 비매입 설치식<br>10N: 일반적인 스캔 최대 범위 10.0mm / 비매입 설치식<br>12N: 일반적인 스캔 최대 범위 12.0mm / 비매입 설치식<br>14N: 일반적인 스캔 최대 범위 14.0mm / 비매입 설치식<br>15N: 일반적인 스캔 최대 범위 15.0mm / 비매입 설치식<br>20N: 일반적인 스캔 최대 범위 20.0mm / 비매입 설치식<br>22N: 일반적인 스캔 최대 범위 22.0mm / 비매입 설치식<br>25N: 일반적인 스캔 최대 범위 25.0mm / 비매입 설치식<br>40N: 일반적인 스캔 최대 범위 40.0mm / 비매입 설치식 |
| DDD | <b>전기 연결</b><br>해당 사항 없음: 케이블, 표준 길이 2,000mm<br>S12: M12 원형 커넥터, 4핀, 축방향<br>200-S12: 케이블, 길이 200mm, M12 원형 커넥터 포함, 4핀, 축방향<br>200-S8.3: 케이블, 길이 200mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향<br>S8.3: M8 원형 커넥터, 3핀, 축방향<br>005-S8.3: 케이블, 길이 500mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향<br>050: 케이블, 기본 길이 5,000mm, 3선                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 참고



제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)을 참조하십시오.

참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

**UL 어플리케이션에서:**



- UL 어플리케이션에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭                 | 품목     | 설명                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130654 | KD U-M12-4A-P1-020 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내유성/내윤활성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 2,000 mm<br>덮개 재료: PUR |
|                                                                                   | 50130657 | KD U-M12-4A-P1-050 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내유성/내윤활성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |
|                                                                                   | 50130648 | KD U-M12-4A-V1-020 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내화학성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 2,000 mm<br>덮개 재료: PVC     |
|                                                                                   | 50130688 | KD U-M12-4W-V1-020 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내화학성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 굴절형, 암, A-코딩됨, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 2,000 mm<br>덮개 재료: PVC     |

액세서리

고정 기술 - 기타

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭      | 품목     | 설명                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50111501 | MC 018K | 클램프 피스 | 직경, 내부: 18 mm<br>고정 부품 버전: 클램핑 홀더<br>마운팅 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 플라스틱 |

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.