

Karta danych technicznych Aktywator

Nr art.: 63002100

RD800-x-SCA

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

UK
CA

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	RD800
Aplikacja	Użycie pojedyncze
	Użycie szeregowe
Rodzaj kodowania	Kod standardowy
Przeznaczony dla	Transpondery bezpieczeństwa RD800

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	PA 66
Masa netto	24 g
Kolor obudowy	antracytowy
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu prze- chowywania	-25 ... 80 °C
Stopień zabrudzenia	3, EN 60947-1

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
	IP 69K
Dopuszczenia	c UL US
	TÜV Süd
Procedura kontrolna wstrząsów według normy	EN 60068-2-27
Procedura kontrolna wibracji według normy	EN 60068-2-6

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

