

Fiche technique

Bloc de raccordement

Art. n°: 50126131

MK 307

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	BPS 307i
-------------	----------

Interface

Type	SSI
------	-----

Connexion

Nombre de connexions	3 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Fonction	PWR / SW IN/OUT
Type de connexion	Borne
Nombre de pôles	5 pôles

Connexion 2

Fonction	HÔTE/BUS IN
Type de connexion	Borne
Nombre de pôles	5 pôles

Connexion 4

Fonction	BUS OUT
	Interface de maintenance
Type de connexion	USB

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Aluminium moulé sous pression
Poids net	186 g
Couleur du boîtier	Rouge

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	PWR / SW IN/OUT
Type de connexion	Borne
Presse-étoupe	M16
Nombre de pôles	5 pôles

Borne

Affectation

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Connexion 2

Fonction	HÔTE/BUS IN
Type de connexion	Borne
Presse-étoupe	M16
Nombre de pôles	5 pôles

Raccordement électrique

Borne	Affectation
1	DATA+
2	DATA-
3	n.c.
4	CLK-
5	CLK+

Connexion 4

Fonction	BUS OUT
	Interface de maintenance
Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 2.0 Mini-B