

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50113397

KB JST-HS-300

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Application	Résistant aux produits chimiques
Adapté pour interface	RS 232

Données électriques

Données de puissance	
Tension de fonctionnement	30 V CA/CC

Connexion

Connexion 1	
Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	12 pôles
Connecteur rond, LED	Non
Connexion 2	
Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale
Propriétés du câble	
Nombre de brins	5 pièce(s)
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	5,5 mm
Longueur de câble	300 mm
Matériau de gaine	PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Données mécaniques

Poids net	49 g
-----------	------

Commande et affichage

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	JST ZHR
Nombre de pôles	12 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale