

Karta danych technicznych

Gniazdo przewodu

Nr art.: 50132254

D M12A-12P

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Znamionowy prąd roboczy 1.000 mA

Napięcie znamionowe (DIN EN 60664-1) 30 V

Znamionowe napięcie udarowe (DIN EN 60664-1) 800 V

Przylącze

Liczba przylączy 1 Piece(s)

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ female

Materiał Metal

Materiał korpusu rękojeści Tworzywo sztuczne

Liczba pinów 12 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza Przylącze lutowane

Właściwości przewodu

AWG 24

Dane mechaniczne

Rozstaw klucza 18 mm

Masa netto 20 g

Cykle podłączania, maks. > 50

Maks. przejście kablowe 6 ... 8 mm

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 85 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 67

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ECLASS 15.0 27440116

ECLASS 16.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635

UNSPSC 26.08 39121413

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M12

Typ female

Materiał Metal

Materiał korpusu rękojeści Tworzywo sztuczne

Liczba pinów 12 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Wersja osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza Przylącze lutowane