

技術データシート

モバイル 2次元コードリーダー

製品番号: 50134980

HCR 210-C1-020/SET



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示

仕様書

基本仕様

シリーズ	HCR 210
含む	USB接続ケーブル 2 m 1本

読取値

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN補遺
	GS1 データバー
	GS1 データバーカット型
	GS1 データバー拡張型
	GS1 データバー標準二層型
	GS1 データバー標準型
	GS1 データバー限定型
	QRコード
	UPC
	コーダバー
	コーダブロック
	データマトリクスコード

光学的仕様

読み取り距離	35 ... 400 mm
光源	LED, 白
カメラの水平方向分解能	1,280 px
カメラの垂直方向分解能	1,024 px
x軸 開口角	43 °
y 軸 開口角	36 °
バーコード コントラスト(PCS)	30 %
モジュールサイズ	0.127 ... 0.508 mm

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	5 V, DC
電力消費、最大	2 W
定格消費電力	260 mA

インターフェース

種類	RS 232, USB
----	-------------

電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
コネクタの種類	RJ41

RS 232

機能	プロセス
----	------

USB

機能	プロセス
----	------

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	70 mm x 107 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	150 g

周囲データ


周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	5 ... 85 %

分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ECLASS 16.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD



操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	青、1回点滅	読み取り終了
	赤	リード結果なし