

## Karta danych technicznych Aktywator

Nr art.: 63001150

MC388-S1-A

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane mechaniczne

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                    | prostopadłościenny                             |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.)                    | 25 mm x 13 mm x 88 mm                          |
| Materiał obudowy                               | Tworzywo sztuczne                              |
| Obudowa z tworzywa sztucznego                  | wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący |
| Masa netto                                     | 46 g                                           |
| Kolor obudowy                                  | czerwony                                       |
| Rodzaj mocowania                               | Mocowanie przelotowe                           |
| Odstęp od innych czujników magnetycznych, min. | 50 mm                                          |

### Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279217 |
| ECLASS 8.0          | 27279217 |
| ECLASS 9.0          | 27272404 |
| ECLASS 10.0         | 27272404 |
| ECLASS 11.0         | 27272404 |
| ECLASS 12.0         | 27274002 |
| ECLASS 13.0         | 27274002 |
| ECLASS 14.0         | 27274002 |
| ECLASS 15.0         | 27274002 |
| ECLASS 16.0         | 27274002 |
| ETIM 5.0            | EC001487 |
| ETIM 6.0            | EC001487 |
| ETIM 7.0            | EC001487 |
| ETIM 8.0            | EC001487 |
| ETIM 9.0            | EC001487 |
| ETIM 10.0           | EC001487 |
| UNSPSC 26.08        | 39122221 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

