

## Technisch gegevensblad Optische datatransmissie

Art.-nr.: 50040134

DDLS 200/500.2-10-H



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Geschikte zenders



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|       |          |
|-------|----------|
| Serie | DDLS 200 |
|-------|----------|

### Speciale uitvoering

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Speciale uitvoering | Bedrijf van parallelle lichtassen                 |
|                     | Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken |
|                     | Verwarming                                        |

### Optische gegevens

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Werkgebied            | 200 ... 500.000 mm |
| Lichtbron             | LED                |
| Overdrachtsfrequentie | F2                 |
| Openingshoek          | 1 °                |

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Voedingsspanning $U_B$ | 18 ... 30 V, DC |
|------------------------|-----------------|

#### Ingangen

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Aantal digitale schakelingen | 1 St. |
|------------------------------|-------|

#### Uitgangen

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
|----------------------------------|-------|

### Interface

|      |                     |
|------|---------------------|
| Type | PROFIBUS DP, RS 485 |
|------|---------------------|

#### Profibus DP

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Overdrachtssnelheid | 0,0096 ... 0,09375 Mbit/s |
|---------------------|---------------------------|

### Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
|----------------------|-------|

#### Aansluiting 1

|                  |          |
|------------------|----------|
| Type aansluiting | Klem     |
| Kabelwartel      | M16      |
| Aantal polen     | 8 -polig |

#### Aansluiting 2

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type aansluiting | Klem      |
| Kabelwartel      | M16       |
| Aantal polen     | 10 -polig |

### Mechanische gegevens

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Afmeting (b x h x l) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Materiaal behuizing  | Metaal                         |
| Nettogewicht         | 1.245 g                        |

### Bediening en display

|               |          |
|---------------|----------|
| Type weergave | Bargraph |
|               | LED      |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag  | -30 ... 70 °C |

### Certificeringen

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad                     | IP 65             |
| Goedkeuringen                         | c UL US           |
| Testprocedure EMC volgens norm        | EN 61000-6-2:2005 |
|                                       | EN 61000-6-4:2001 |
| Testprocedure ruis volgens norm       | EN 60068-2-64     |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6      |
| Testprocedure schokken volgens norm   | EN 60068-2-27     |
|                                       | EN 60068-2-29     |

### Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnnummer | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4        | 19039001 |
| ECLASS 8.0          | 19179090 |
| ECLASS 9.0          | 19179090 |
| ECLASS 10.0         | 19170506 |
| ECLASS 11.0         | 19170506 |
| ECLASS 12.0         | 19170506 |
| ECLASS 13.0         | 19170506 |
| ECLASS 14.0         | 19170506 |
| ECLASS 15.0         | 19170506 |
| ECLASS 16.0         | 19170506 |
| ETIM 5.0            | EC000515 |
| ETIM 6.0            | EC000515 |
| ETIM 7.0            | EC000515 |
| ETIM 8.0            | EC000515 |
| ETIM 9.0            | EC000515 |
| ETIM 10.0           | EC000515 |
| UNSPSC 26.08        | 43201544 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Functie          | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem                 |
| Kabelwartel      | M16                  |
| Aantal polen     | 8 -polig             |

## Elektrische aansluiting

| Klem | Toewijzing |
|------|------------|
| 1    | OUT WARN   |
| 2    | PE         |
| 3    | GND        |
| 4    | VIN        |
| 5    | IN 1       |
| 6    | PE         |
| 7    | GND        |
| 8    | VIN        |

## Aansluiting 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Functie          | Data-interface |
| Type aansluiting | Klem           |
| Kabelwartel      | M16            |
| Aantal polen     | 10 -polig      |

| Klem | Toewijzing |
|------|------------|
| 1    | V+         |
| 2    | CAN H      |
| 3    | Drain      |
| 4    | CAN L      |
| 5    | V-         |
| 6    | V+         |

## Bediening en display

| LED | Display | Verklaring         |
|-----|---------|--------------------|
| 1   | groen   | Bedrijfsmodus      |
| 2   | groen   | PWR                |
| 3   | groen   | TRANSMIT DATA (Tx) |
| 4   | groen   | RECEIVE DATA (Rx)  |

## Geschikte zenders

|                                                                                     | Art.-nr. | Benaming            | Bedrijfsreikwijdte<br>Reikwijdtegrenzen | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50040133 | DDLS 200/500.1-10-H |                                         | Speciale uitvoering: Verwarming, Bedrijf van parallelle lichtassen, Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken<br>Werkgebied: 200 ... 500.000 mm<br>Overdrachtsfrequentie: F1<br>Interface: PROFIBUS DP, RS 485<br>Aansluiting: Klem, M16 |