

Karta danych technicznych Optyczna transmisja danych

Nr art.: 50038299

DDLS 200/300.2-40-H



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie
- Pasujące nadajniki



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	DDLS 200
-------	----------

Wersja specjalna

Wersja specjalna	Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych
	Eksploatacja równoległych osi świetlnych
	Ogrzewanie

Dane optyczne

Strefa robocza	200 ... 300.000 mm
Źródło światła	LED
Częstotliwość transferu	F2
Kąt rozproszenia wiązki	1 °

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	18 ... 30 V, DC

Wyjścia	
Liczba cyfrowych wyjść przełączających	1 Piece(s)

Interfejs

Rodzaj	Rockwell DH+/RIO
Rockwell DH+/RIO	
Prędkość transmisji	57,6 ... 230,4 kBit/s

Przylącze

Liczba przylączy	3 Piece(s)
Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	8 -pin
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	6 -pin

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiał obudowy	Metal
Masa netto	1.245 g

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	Graf słupkowy
	LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-30 ... 70 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
Dopuszczenia	c UL US
Procedura kontrolna EMC według normy	EN 61000-6-2:2005
	EN 61000-6-4:2001
Procedura kontrolna szumów według normy	EN 60068-2-64
Procedura kontrolna drgań według normy	EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy	EN 60068-2-27
	EN 60068-2-29

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84718000
ECLASS 5.1.4	19039001
ECLASS 8.0	19179090
ECLASS 9.0	19179090
ECLASS 10.0	19170506
ECLASS 11.0	19170506
ECLASS 12.0	19170506
ECLASS 13.0	19170506
ECLASS 14.0	19170506
ETIM 5.0	EC000515
ETIM 6.0	EC000515
ETIM 7.0	EC000515
ETIM 8.0	EC000515
ETIM 9.0	EC000515

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Zasilanie napięciem
Rodzaj przylącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	8 -pin

Przylącze elektryczne

Zaciski	Przypisanie
1	OUT WARN
2	PE
3	GND
4	VIN
5	IN 1
6	PE
7	GND
8	VIN

Przylącze 2

Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	6 -pin

Zaciski	Przypisanie
1	Data
2	Shield
3	Data
4	Data
5	Shield
6	Data
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony	Tryb pracy
2	zielony	PWR
3	zielony	TRANSMIT DATA (Tx)
4	zielony	RECEIVE DATA (Rx)

Pasujące nadajniki

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50038298	DDLS 200/300.1-40-H	Optyczna transmisja danych	Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, Eksploatacja równoległych osi świetlnych Strefa robocza: 200 ... 300.000 mm Częstotliwość transferu: F1 Interfejs: Rockwell DH+/RIO Przylącze: Zaciski, M16