

Folha de dados técnicos

Caixa de fios

N.º do art.: 50149064

S ET-M12-4W-M

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para interface	Ethernet
-------------------------	----------

Dados elétricos

Dados de desempenho

Categoria de sobretensão	II
Corrente de serviço de medição	4.000 mA
Tensão padrão (DIN EN 60664-1)	250 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1)	2.500 V

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Material do corpo	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D
Versão	Angular
Bloqueio	União parafusada

Conexão 2

Tipo de conexão	Borne parafusável
-----------------	-------------------

Características dos cabos

Seções transversais de conexão	máx. 0,75 mm ²
AWG	18
Blindado	Sim

Dados mecânicos

Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Fundição de zinco sob pressão niquelado quimicamente
Peso líquido	56 g
Passagem máx. do cabo	6 ... 8 mm

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Material do corpo	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D
Versão	Angular
Bloqueio	União parafusada

Conexão 2

Tipo de conexão	Borne parafusável
-----------------	-------------------

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 105 °C
--------------------------------	----------------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Diagramas de conexão

