

## Technisches Datenblatt Optische Datenübertragung

Art.-Nr.: 50036302

DDLS 200/200.1-40-H

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Passende Empfänger



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| Basisdaten |          |
| Serie      | DDLS 200 |

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonderausführung |                                                                                                       |
| Sonderausführung | Betrieb von parallelen Lichtachsen<br>Heizung<br>Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Optische Daten       |                    |
| Arbeitsbereich       | 200 ... 200.000 mm |
| Lichtquelle          | LED                |
| Übertragungsfrequenz | F1                 |
| Öffnungswinkel       | 1 °                |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Elektrische Daten                  |                 |
| Leistungsdaten                     |                 |
| Versorgungsspannung U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC |
| Ausgänge                           |                 |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge    | 1 St.           |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Schnittstelle               |                       |
| Art                         | Rockwell DH+/RIO      |
| Rockwell DH+/RIO            |                       |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 57,6 ... 230,4 kBit/s |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Anschluss           |          |
| Anzahl Anschlüsse   | 3 St.    |
| Anschluss 1         |          |
| Art des Anschlusses | Klemme   |
| Kabelverschraubung  | M16      |
| Polzahl             | 8 -polig |
| Anschluss 2         |          |
| Art des Anschlusses | Klemme   |
| Kabelverschraubung  | M16      |
| Polzahl             | 6 -polig |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Mechanische Daten     |                                |
| Abmessung (B x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Werkstoff Gehäuse     | Metall                         |
| Nettogewicht          | 1.245 g                        |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Bedienung und Anzeige |                 |
| Art der Anzeige       | Bargraph<br>LED |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Umgebungsdaten               |               |
| Umgebungstemperatur Betrieb  | -30 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Zertifizierungen                  |                                        |
| Schutzart                         | IP 65                                  |
| Zulassungen                       | c UL US                                |
| Prüfverfahren EMV nach Norm       | EN 61000-6-2:2005<br>EN 61000-6-4:2001 |
| Prüfverfahren Rauschen nach Norm  | EN 60068-2-64                          |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6                           |
| Prüfverfahren Schock nach Norm    | EN 60068-2-27<br>EN 60068-2-29         |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Klassifikation  |          |
| Zolltarifnummer | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4    | 19039001 |
| ECLASS 8.0      | 19179090 |
| ECLASS 9.0      | 19179090 |
| ECLASS 10.0     | 19170506 |
| ECLASS 11.0     | 19170506 |
| ECLASS 12.0     | 19170506 |
| ECLASS 13.0     | 19170506 |
| ECLASS 14.0     | 19170506 |
| ETIM 5.0        | EC000515 |
| ETIM 6.0        | EC000515 |
| ETIM 7.0        | EC000515 |
| ETIM 8.0        | EC000515 |
| ETIM 9.0        | EC000515 |

Elektrischer Anschluss

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Anschluss 1         |                     |
| Funktion            | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Klemme              |
| Kabelverschraubung  | M16                 |
| Polzahl             | 8 -polig            |

Elektrischer Anschluss

| Klemme | Belegung |
|--------|----------|
| 1      | OUT WARN |
| 2      | PE       |
| 3      | GND      |
| 4      | VIN      |
| 5      | IN 1     |
| 6      | PE       |
| 7      | GND      |
| 8      | VIN      |

Anschluss 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Funktion            | Datenschnittstelle |
| Art des Anschlusses | Klemme             |
| Kabelverschraubung  | M16                |
| Polzahl             | 6 -polig           |

| Klemme | Belegung |
|--------|----------|
| 1      | Data     |
| 2      | Shield   |
| 3      | Data     |
| 4      | Data     |
| 5      | Shield   |
| 6      | Data     |
| 7      | n.c.     |
| 8      | n.c.     |
| 9      | n.c.     |
| 10     | n.c.     |
| 11     | n.c.     |
| 12     | n.c.     |

Bedienung und Anzeige

| LED | Anzeige | Bedeutung          |
|-----|---------|--------------------|
| 1   | grün    | Betriebsart        |
| 2   | grün    | PWR                |
| 3   | grün    | TRANSMIT DATA (Tx) |
| 4   | grün    | RECEIVE DATA (Rx)  |

Passende Empfänger

|                                                                                     | Art.-Nr. | Bezeichnung         | Artikel                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50036303 | DDLS 200/200.2-40-H | Optische Datenübertragung | Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen<br>Arbeitsbereich: 200 ... 200.000 mm<br>Übertragungsfrequenz: F2<br>Schnittstelle: Rockwell DH+/RIO<br>Anschluss: Klemme, M16 |