


## Karta danych technicznych Przewód parametryzowania

Nr art.: 50082007

KB-ODS 96- 1500

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Przylącze

## Przylącze 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D  |
| Typ              | female |
| Liczba pinów     | 9 -pin |
| Wersja           | osiowy |

## Właściwości przewodu

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Ekranowane       | Tak           |
| Wersja przewodu  | Kabel łączący |
| Długość przewodu | 1.500 mm      |
| Materiał płaszcz | PVC           |

## Dane mechaniczne

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 53 g |
|------------|------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27069190 |
| ECLASS 8.0          | 27069190 |
| ECLASS 9.0          | 27069190 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ECLASS 16.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |
| UNSPSC 26.08        | 26121604 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D  |
| Typ              | female |
| Liczba pinów     | 9 -pin |
| Wersja           | osiowy |