Folha de dados técnicos
Cortina de luz de segurança, receptor
N.º do art.: 72101112
ELC150R17-1200



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão
- Operação e indicação
- Transmissores apropriados
- Código do artigo
- Notas
- Acessórios

Dados técnicos

Dados básicos

Série	ELC150
Tipo de dispositivo	Receptor
Inclui	2x porca para ranhuras em T
Aplicação	Proteção para os dedos

Funções

Funções	Inicialização/rearme automático

Parâmetros característicos

Tipo	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH_D	8E-09 por hora
Vida útil T_M	20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

Dados da área de proteção

Resolução	17 mm
Altura da área de proteção	1.200 mm

Dados óticos

Sincronização	Ótica, entre o transmissor e o receptor

Dados elétricos

Proteção do circuito	Proteção contra curto-circuito
	Proteção contra sobretensão

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U_B	24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx.	100 mA

Saídas

Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD)	2 Unid.

Saídas de chaveamento de segurança

Tipo	Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín.	18 V
Tensão de chaveamento low máx.	2,5 V
Tensão de chaveamento, típ.	22,5 V
Tipo de tensão	CC
Carga elétrica máx.	50 mA
Indutividade da carga	500.000 µH
Capacidade da carga	0,03 µF
Corrente residual máx.	0,5 mA
Queda de tensão	1,5 V

Saída de chaveamento de segurança 1

Ocupação	Conexão 1, pino 2
Elemento de chaveamento	Transístor, PNP

Saída de chaveamento de segurança 2

Ocupação	Conexão 1, pino 4
Elemento de chaveamento	Transístor, PNP

Comportamento temporal

Tempo de resposta	17,1 ms
Tempo de reativação	100 ms

Conexão

Número de conexões	1 Unid.

Conexão 1

Função	Interface de máquina
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	300 mm
Material da bainha	PUR
Número de fios	4 fios
Tamanho da rosca	M12
Material	Metal
Número de polos	4 polos

Características dos cabos

Seção transversal admissível do cabo, típ.	0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão	25 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx.	20 Ω

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	34,7 mm x 1.215 mm x 39,3 mm
Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Alumínio
Material da cobertura da parte ótica	Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade	Zinco fundido
Peso líquido	1.730 g
Cor da carcaça	Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação	Montagem em ranhura
	Suportes de fixação

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	6 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-30 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	0 ... 95 %

Certificações


Grau de proteção	IP 65
Classe de proteção	III
Certificações	c UL US
	KCs
	TÜV Süd
Resistência a vibrações	50 m/s²
Patentes de E.U.A.	US 6,418,546 B

Dados técnicos

Número da pauta aduaneira	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



L Comprimento de área de proteção


Conexão elétrica

Conexão 1

Função	Interface de máquina
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	300 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Número de fios	4 fios
Seção transversal do fio	0,2 mm²
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código A


Conexão elétrica

Pino	Ocupação de pinos	Cor do fio
1	+24 V	Marrom
2	OSSD1	Branco
3	0 V	Azul
4	OSSD2	Preto




Diagramas de conexão

Diagrama de conexões do receptor



Exemplo de circuito com relé de segurança MSI-SR4B conectado a jusante



1,2 Elemento de extinção de faíscas, prever um supressor de centelhas adequado

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Vermelho, luz contínua	OSSD desligada
	vermelho, piscando lentamente (0,5 Hz)	Erro externo
	vermelho, piscando rapidamente (10 Hz)	Erro interno
	Sequência de intermitência 2 vezes ON/OFF, seguida de pausa	Erro de conexão
2	Verde, luz contínua	OSSD ligada
3	Azul, piscando	Intensidade de recepção de luz 1
	Azul, luz contínua	Intensidade de recepção de luz 2
4	Azul, piscando	Intensidade de recepção de luz 3
	Azul, luz contínua	Intensidade de recepção de luz 4, OSSD liga
5	Azul, piscando	Intensidade de recepção de luz 5
	Azul, luz contínua	Intensidade de recepção de luz 6

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
6	Azul, piscando	Intensidade de recepção de luz 7
	Azul, luz contínua	Intensidade de recepção de luz 8, alinhamento ideal
	Azul piscando	Falha na recepção de luz

Transmissores apropriados

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	72100112	ELC105T17-1200	Cortina de luz de segurança, transmissor	Resolução: 17 mm Altura da área de proteção: 1.200 mm Alcance: 0,5 ... 6 m Conexão: Cabo com conector redondo, M12, Metal, 4 polos, 300 mm, PUR

Código do artigo

Nome do artigo: **ELC1yyzaa-hhhh**

ELC	Cortina de luz de segurança
1	**Série** 1: ELC150
yy	**Classes de função** 00: transmissor 50: receptor – rearme automático
z	**Tipo de dispositivo** T: transmissor R: receptor
a	**Resolução** 14: 14 mm 17: 17 mm 30F: 30 mm
hhhh	**Altura da área de proteção** 300 … 1500: de 300 mm a 1500 mm

Nota



- Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em www.leuze.com.

Notas

Respeitar a utilização prevista!




- O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

Acessórios


Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Cabo de conexão	Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos Conector redondo, LED: Não Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Sim Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR

Tecnologia de fixação - Outros

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	424439	BT-2P45	Suporte	Inclui: 2 BT-P45 Orifício 1: M6 Orifício 2: M6 Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto Fixação, lado da instalação: Montagem em ranhura Fixação, lado do dispositivo: Montagem em ranhura Tipo de suporte de fixação: Apertável com terminal, Adequado para montagem nas colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2 Material: Metal

Serviços

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	S981050	CS40-I-140	Inspeção de segurança	Detalhes: Inspeção de uma aplicação de grade de luz de segurança de acordo com as normas e diretivas atuais, registro dos dados dos dispositivos e das máquinas em um banco de dados, criação de um protocolo de inspeção por aplicação. Condições: Deve ser possível parar a máquina, tem de ser garantido o apoio por parte de colaboradores do cliente e acesso à máquina para colaboradores da Leuze.
	S981046	CS40-S-140	Suporte no comissionamento	Detalhes: Para dispositivos de segurança incl. cronometragem de tempo de parada e primeira inspeção. Condições: Dispositivos e cabos de conexão estão montados, preço sem custos de viagem e, se necessário, pernoite.

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.