

## Folha de dados técnicos

## Sistema de medição de contornos

N.º do art.: 50142183

CMS708i-0800-0560-0720



A imagem pode divergir

### Conteúdo



- Conjunto consistindo em
- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas
- Notas
- Acessórios



## Conjunto consistindo em

| Número | N.º do art. | Designação                  | Artigo                      | Descrição   |
|--------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 6      | 424417      | BT-2P40                     | Conj. de suporte            | Inclui: Suporte tipo grampo BT-P40, 2x<br>Orifício 1: M6<br>Orifício 2: M6<br>Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto<br>Fixação, lado da instalação: Montagem em ranhura<br>Fixação, lado do dispositivo: Montagem em ranhura<br>Tipo de suporte de fixação: Apertável com terminal, Adequado para montagem nas colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2<br>Material: Metal |
| 1      | 50118743    | CML730i-R05-560.A/L-M12     | Cortina de luz, receptor    | Interface: IO-Link<br>Conexão: Conector redondo, M12, Axial, 8 polos  |
| 1      | 50118745    | CML730i-R05-720.A/L-M12     | Cortina de luz, receptor    | Interface: IO-Link<br>Conexão: Conector redondo, M12, Axial, 8 polos  |
| 1      | 50118746    | CML730i-R05-800.A/L-M12     | Cortina de luz, receptor    | Interface: IO-Link<br>Conexão: Conector redondo, M12, Axial, 8 polos  |
| 1      | 50118582    | CML730i-T05-560.A-M12       | Cortina de luz, transmissor | Alcance de operação: 0,1 ... 4 m<br>Conexão: Conector redondo, M12, Axial, 5 polos  |
| 1      | 50118584    | CML730i-T05-720.A-M12       | Cortina de luz, transmissor | Alcance de operação: 0,1 ... 4 m<br>Conexão: Conector redondo, M12, Axial, 5 polos  |
| 1      | 50118585    | CML730i-T05-800.A-M12       | Cortina de luz, transmissor | Alcance de operação: 0,1 ... 4 m<br>Conexão: Conector redondo, M12, Axial, 5 polos  |
| 3      | 50129781    | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | Cabo de ligação             | Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes<br>Adequado para interface: DeviceNet, CANopen<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos<br>Conexão 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Código A, 5 polos<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PUR  |

## Conjunto consistindo em

|   | Número | N.º do art. | Designação                 | Artigo          | Descrição   |
|---|--------|-------------|----------------------------|-----------------|---|
|  | 3      | 50135146    | KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-050 | Cabo de ligação | Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 8 polos<br>Conexão 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Código A, 8 polos<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PUR |
|   | 1      | 50142330    | LSC708-000-100             | Painel elétrico | Tensão de alimentação: 100 ... 263 V, CA<br>Entradas de chaveamento: 4 Unid.<br>Saídas de chaveamento: 4 Unid.<br>Conexões: 11 Unid.  |

## Dados técnicos

### Dados básicos

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Série          | CMS 7xxi                      |
| Inclui         | 1x dongle CMS700              |
| Nota de pedido | Outras variantes sob consulta |

### Funções

|         |   |
|---------|---|
| Funções | Para uma altura mínima de objeto $\geq$ 50 mm |
|---------|---|

### Dados óticos

|  |                |
|--|----------------|
| Alcance de operação                          | 0,1 ... 4,5 m  |
| Alcance de operação, materiais transparentes | 0,1 ... 1,75 m |
| Limite do alcance                            | 0,1 ... 6 m    |
| Comprimento do campo de medição 1            | 800 mm         |
| Comprimento do campo de medição 2            | 560 mm         |
| Comprimento do campo de medição 3            | 720 mm         |
| Afastamento dos feixes                       | 5 mm           |

### Dados elétricos

|  |   |
|--|---|
| Proteção do circuito                                   | Proteção contra curto-circuito<br>Proteção contra troca de polos<br>Proteção transiente |
| Corrente de saída, corrente permanente por canal, máx. | 100 mA  |

### Dados de desempenho

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Tensão de alimentação $U_B$ | 100 ... 263 V |
| Corrente sem carga          | 250 mA        |

### Entradas

|  |         |
|--|---------|
| Número de entradas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
|--|---------|

### Entradas de chaveamento

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Tipo                  | Entrada de chaveamento digital |
| Tipo de tensão        | CC                             |
| Tensão de chaveamento | 24 V, VIN                      |

### Saídas

|  |         |
|--|---------|
| Número de saídas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
|--|---------|

### Saídas de chaveamento

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Tipo                  | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão        | CA                           |
| Tensão de chaveamento | 24 V, VIN                    |

### Interface

|      |                 |
|------|-----------------|
| Tipo | EtherNet TCP/IP |
|------|-----------------|

### Ethernet

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| Função | Parametrização / dados de processo |
|--------|------------------------------------|

### Conexão

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Número de conexões | 11 Unid. |
|--------------------|----------|

### Conexão 1

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Função          | Ligação à terra  |
| Tipo de conexão | União parafusada |
| Material        | Metal            |

### Conexão 2

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Função          | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector de rede      |
| Material        | Metal                 |

### Conexão 3

|                  |   |
|------------------|---|
| Função           | Conexão de cortina de luz de comprimento (não em conjunto com encoder rotativo) |
| Tipo de conexão  | Conector redondo  |
| Tamanho da rosca | M12   |
| Tipo             | female  |
| Material         | Metal   |
| Número de polos  | 4 polos   |
| Codificação      | Código D  |

### Conexão 4

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Função           | Conexão de cortina de luz de largura |
| Tipo de conexão  | Conector redondo                     |
| Tamanho da rosca | M12                                  |
| Tipo             | female                               |
| Material         | Metal                                |
| Número de polos  | 8 polos                              |
| Codificação      | Código A                             |

## Dados técnicos

### Conexão 5

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Função           | Conexão de cortina de luz de altura |
| Tipo de conexão  | Conector redondo                    |
| Tamanho da rosca | M12                                 |
| Tipo             | female                              |
| Material         | Metal                               |
| Número de polos  | 8 polos                             |
| Codificação      | Código A                            |

### Conexão 6

|                  |   |
|------------------|---|
| Função           | Conexão de encoder rotativo (não em conjunto com cortina de luz de comprimento) |
| Tipo de conexão  | Conector redondo  |
| Tamanho da rosca | M12   |
| Tipo             | female  |
| Material         | Metal   |
| Número de polos  | 4 polos   |
| Codificação      | Código A  |

### Conexão 7

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Função           | Conexão Ethernet TCP/IP externa |
| Tipo de conexão  | Conector redondo                |
| Tamanho da rosca | M12                             |
| Tipo             | female                          |
| Material         | Metal                           |
| Número de polos  | 4 polos                         |
| Codificação      | Código A                        |

### Conexão 8

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Material         | Metal            |
| Número de polos  | 4 polos          |
| Codificação      | Código A         |

### Conexão 9

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Material         | Metal            |
| Número de polos  | 4 polos          |
| Codificação      | Código A         |

### Dados mecânicos

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Execução                             | Cúbico   |
| Material da carcaça                  | Metal    |
| Carcaça metal                        | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Cor da carcaça                       | Cinza    |
|                                      | Vermelho |

**Nota** Para dimensões de artigos individuais do conjunto, veja os desenhos dimensionais

### Operação e indicação

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de indicação                   | LED                            |
| Número de LEDs                      | 3 Unid.                        |
| Tipo de configuração/parametrização | realizado através do webConfig |
| Elementos de comando                | Botão rotativo                 |

### Dados do ambiente

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação      | 0 ... 45 °C   |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |

### Certificações

|               |     |
|---------------|-----|
| Certificações | CSA |
|---------------|-----|

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4              | 27270910 |
| ECLASS 8.0                | 27270910 |
| ECLASS 9.0                | 27270910 |
| ECLASS 10.0               | 27270910 |
| ECLASS 11.0               | 27270910 |
| ECLASS 12.0               | 27270910 |
| ECLASS 13.0               | 27270910 |
| ECLASS 14.0               | 27270910 |
| ECLASS 15.0               | 27270910 |
| ECLASS 16.0               | 27270910 |
| ETIM 5.0                  | EC002549 |
| ETIM 6.0                  | EC002549 |
| ETIM 7.0                  | EC002549 |
| ETIM 8.0                  | EC002549 |
| ETIM 9.0                  | EC002549 |
| ETIM 10.0                 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08              | 39121528 |



## Desenhos dimensionais

### Painel elétrico



## Desenhos dimensionais

### Suporte



## Conexão elétrica

### Conexão 1

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Função          | Ligação à terra  |
| Tipo de conexão | União parafusada |
| Material        | Metal            |

### Conexão 2

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Função          | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector de rede      |
| Material        | Metal                 |

### Conexão 3

### ETH1

|                  |   |
|------------------|---|
| Função           | Conexão de cortina de luz de comprimento (não em conjunto com encoder rotativo) |
| Tipo de conexão  | Conector redondo  |
| Tamanho da rosca | M12   |
| Tipo             | female  |
| Material         | Metal   |
| Número de polos  | 4 polos   |
| Codificação      | Código D  |

## Conexão elétrica

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | TD+               |
| 2    | RD+               |
| 3    | TD-               |
| 4    | RD-               |



| Conexão 4        | CML1 / CML2 / CML3                   |
|------------------|--------------------------------------|
| Função           | Conexão de cortina de luz de largura |
| Tipo de conexão  | Conector redondo                     |
| Tamanho da rosca | M12                                  |
| Tipo             | female                               |
| Material         | Metal                                |
| Número de polos  | 8 polos                              |
| Codificação      | Código A                             |

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | V+                |
| 2    | IO1               |
| 3    | GND               |
| 4    | IO-Link           |
| 5    | IO2               |
| 6    | IO3               |
| 7    | IO4               |
| 8    | GND               |



| Conexão 5        | Codificador                         |
|------------------|-------------------------------------|
| Função           | Conexão de cortina de luz de altura |
| Tipo de conexão  | Conector redondo                    |
| Tamanho da rosca | M12                                 |
| Tipo             | female                              |
| Material         | Metal                               |
| Número de polos  | 8 polos                             |
| Codificação      | Código A                            |

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | U-                |
| 2    | U+                |
| 3    | A                 |
| 4    | B                 |
| 5    | N                 |
| 6    | A inv.            |
| 7    | B inv.            |
| 8    | N inv.            |



| Conexão 6        | DI1   |
|------------------|---|
| Função           | Conexão de encoder rotativo (não em conjunto com cortina de luz de comprimento) |
| Tipo de conexão  | Conector redondo  |
| Tamanho da rosca | M12   |
| Tipo             | female  |
| Material         | Metal   |
| Número de polos  | 4 polos   |
| Codificação      | Código A  |

## Conexão elétrica

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | +24 V             |
| 2    | DI1               |
| 3    | GND               |
| 4    | DI2               |



| Conexão 7        | DI2                             |
|------------------|---------------------------------|
| Função           | Conexão Ethernet TCP/IP externa |
| Tipo de conexão  | Conector redondo                |
| Tamanho da rosca | M12                             |
| Tipo             | female                          |
| Material         | Metal                           |
| Número de polos  | 4 polos                         |
| Codificação      | Código A                        |

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | +24 V             |
| 2    | DI3               |
| 3    | GND               |
| 4    | DI4               |



| Conexão 8        | DO1              |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Material         | Metal            |
| Número de polos  | 4 polos          |
| Codificação      | Código A         |

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | +24 V             |
| 2    | DO1               |
| 3    | GND               |
| 4    | DO2               |



| Conexão 9        | DO2              |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão  | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12              |
| Tipo             | female           |
| Material         | Metal            |
| Número de polos  | 4 polos          |
| Codificação      | Código A         |

| Pino | Ocupação de pinos |
|------|-------------------|
| 1    | +24 V             |
| 2    | DO3               |
| 3    | GND               |
| 4    | DO4               |



## Diagramas



x Comprimento total de medição da cortina de luz de largura e altura [mm]

y Velocidade máxima de transporte [m/s]

## Notas



**Respeitar a utilização prevista!**



- ⚠ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ⚠ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ⚠ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.

## Acessórios




### Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

|  | N.º do art. | Designação                  | Artigo          | Descrição  |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------|--|
|  | 50135082    | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | Cabo de ligação | Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes<br>Adequado para interface: Ethernet<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Código D, 4 polos<br>Conexão 2: RJ45<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 10.000 mm<br>Material da bainha: PUR |

## Acessórios

|  | N.º do art. | Designação                  | Artigo          | Descrição  |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------|--|
|  | 50135083    | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | Cabo de ligação | Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes<br>Adequado para interface: Ethernet<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Código D, 4 polos<br>Conexão 2: RJ45<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 15.000 mm<br>Material da bainha: PUR |
|  | 50135084    | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300 | Cabo de ligação | Aplicação: Resistente a óleo e lubrificantes<br>Adequado para interface: Ethernet<br>Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, male, Código D, 4 polos<br>Conexão 2: RJ45<br>Blindado: Sim<br>Comprimento do cabo: 30.000 mm<br>Material da bainha: PUR |

## Tecnologia de fixação - Outros

|   | N.º do art. | Designação    | Artigo                   | Descrição  |
|---|-------------|---------------|--------------------------|--|
|   | 50143670    | BT 708M-MRSET | Conj. de peça de fixação | Inclui: Material de fixação, Perfis de montagem<br>Versão do suporte de fixação: Kit de perfil<br>Fixação, lado da instalação: Parafusável / vertical<br>Fixação, lado do dispositivo: Montagem em ranhura<br>Tipo de suporte de fixação: Rígido<br>Material: Alumínio<br>Amortecimento de vibração: Não |
|  | 50143669    | BT 710M-MRSET | Conj. de peça de fixação | Inclui: Perfis de montagem, Material de fixação<br>Versão do suporte de fixação: Kit de perfil<br>Fixação, lado da instalação: Parafusável / vertical<br>Fixação, lado do dispositivo: Montagem em ranhura<br>Tipo de suporte de fixação: Rígido<br>Material: Alumínio<br>Amortecimento de vibração: Não |
|  | 50142039    | BT 712M-MRSET | Conj. de peça de fixação | Inclui: Perfis de montagem, Material de fixação<br>Versão do suporte de fixação: Kit de perfil<br>Fixação, lado da instalação: Parafusável / vertical<br>Fixação, lado do dispositivo: Montagem em ranhura<br>Tipo de suporte de fixação: Rígido<br>Material: Alumínio<br>Amortecimento de vibração: Não |

### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.