

기술 데이터 시트

고정식 2D 코드 리더

품목 번호: 50134098

DCR 202i FIX-F1-102-R3-V



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



RS232

RS422

Ethernet



**UK
CA**



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	DCR 200i
칩	CMOS (Global Shutter)

기능

소프트웨어 기능	1D 코드 판독
	2D 코드 판독

판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브
	Aztec
	Codabar
	EAN 128
	EAN 8/13
	GS1 Databar Stacked
	GS1 데이터 바
	GS1 데이터 바 QR 코드
	GS1 데이터 바, 전방향
	PDF417
	Pharma Code
	QR 코드
	UPC
	데이터 매트릭스 코드
	코드 128
	코드 32
	코드 39
코드 93	

광학 데이터

판독 거리	70 ... 360 mm
광원	LED, 적색
송신 신호 형태	펄스형
카메라 수평 분해능	1,280 px
카메라 수직 분해능	960 px
모듈 크기	0.19 ... 0.5 mm
전자식 셔터 속도	0.068 ... 5 ms
카메라 타입	단색

전기 데이터

보호 회로	극점 보호
	단락 방지

성능 데이터

공급전압 점검 U_b	18 ... 30 V, DC
평균 소비전력	8 W

입력부

디지털 스위칭 입력부 개수	1 개수
----------------	------

스위칭 입력부

종류	디지털 스위칭 입력부
전압 형식	DC

출력

디지털 스위칭 출력	1 개수
------------	------

스위칭 출력

종류	디지털 스위칭 출력부
전압 형식	DC
스위칭 전류, 최대	100 mA

스위칭 출력 1

스위칭 소자	MOSFET 반도체
스위칭 원리	+24V 스위칭

선택적 입력/출력

선택적 입력/출력 개수	2 개수
종류	선택적 입력/출력
전압 형식, 출력	DC
전압 형식, 입력	DC

인터페이스

종류	RS 232, RS 422, Ethernet
----	--------------------------

RS 232

기능	진행
전송 속도	4,800 ... 115,200 Bd
데이터 형식	조절 가능
시작 비트	1
데이터 비트	8
정지 비트	1
패리티	없음
전송 프로토콜	<STX> <Daten> <CR> <LF>
데이터 엔코딩	2진
	ASCII

RS 422

기능	진행
전송 속도	4,800 ... 115,200 Bd
데이터 형식	조절 가능
시작 비트	1
데이터 비트	7, 8 데이터 비트
정지 비트	1, 2 정지 비트
패리티	조절 가능
데이터 엔코딩	2진
	ASCII

이더넷

아키텍처	서버
	클라이언트
주소 할당	DHCP
	수동 주소 할당
전송 속도	100Mbit/s
	10Mbit/s
기능	진행
스위치 기능	없음
전송 프로토콜	TCP/IP, UDP

서비스 인터페이스

종류	Ethernet
----	----------

이더넷

기능	서비스
----	-----

연결

연결	2 개수
----	------

기술 데이터

연결 1

기능	데이터 인터페이스
	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	스테인리스
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨

연결 2

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	스테인리스
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	46 mm x 61 mm x 46 mm
하우징 재료	스테인리스
스테인리스 하우징	V4A
렌즈 커버 재료	플라스틱
순중량	392 g
하우징 색상	은색
고정 방식	마운팅 스톱드
	추가 고정 부품을 사용해야 함
재료 호환성	ECOLAB

조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	3 개수
설정/파라미터 설정 방식	매개변수 설정 코드
	웹브라우저 이용
	터치인

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	90 %

인증


보호 등급	IP 67
	IP 69K, 연결 케이블(1.2Nm)이 연결된 경우에만
보호 등급	III
인증	c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식	IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식	IEC 60068-2-6, Test Fc

분류

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ECLASS 16.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999
UNSPSC 26.08	43211701

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



전기 연결


연결 1

PWR / SWIO

기능	데이터 인터페이스
	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	스테인리스
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀 핀 지정

1	VIN
2	GNDIN
3	SWIN 1
4	SWOUT 2
5	FE
6	GND RS 232 / GND RS 422
7	Rx-
8	Tx-
9	RxD/Rx+
10	TxD/Tx+
11	SWIO 3
12	SWIO 4



전기 연결


연결 2

HOST

기능	데이터 인터페이스 설정 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	스테인리스
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨


핀 핀 지정

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



다이아그램

판독 거리




다이아그램

카메라 거리와 리딩 필드 크기의 관계



- 1 카메라 거리
- 2 판독 필드
- 3 판독 필드 높이[mm]
- 4 판독 필드 너비[mm]



- 1 카메라 거리 [mm]
- 2 판독 필드: 너비 x 높이 [mm]

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1 PWR	꺼짐	공급전압 없음
	녹색 깜빡임	초기화
	녹색, 연속 점등	작동 준비 상태
	주황색, 연속 점등	서비스 모드
	적색 깜빡임	장치 OK, 경고 설정됨
	적색, 연속 점등	장치 오류
2 NET	꺼짐	공급전압 없음
	녹색 깜빡임	초기화
	녹색, 연속 점등	작동 준비 상태
	적색 깜빡임	통신 오류
3 링크	적색, 연속 점등	네트워크 오류
	녹색, 연속 점등	이더넷 연결이 구축됨
	황색, 깜빡임	데이터 교환 활성화

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
4	녹색, 깜박임(렌즈 커버 뒤쪽)	판독 완료

제품 키워드

제품 명칭: DCR XXX YYY-Z-AAA-BC-D-EEEE

DCR	작동 원리 DCR: Dual Code Reader
XXXX	시리즈/인터페이스(통합 필드버스 기술) 202i: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 248i: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 202i: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 (IoT / 인터스트리 4.0 Connectivity) 248iC: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 (IoT / 인터스트리 4.0 Connectivity) 258i: EtherNet/IP
YYY	장비 FIX: 고정 초점 거리
Z	광학장치 U: Ultra High Density(매우 가까운 거리) N: 고밀도(근거리) M: 중밀도(중간 거리) F: 저밀도(원거리) L: Ultra Low Density(매우 먼 거리)
AAA	빔 방향 102: 앞쪽
B	조명 R: 적색광 I: 적외선
C	분해능 영역 3: 1280 x 960 픽셀
D	보호 디스크 해당 사항 없음: 플라스틱 G: 유리 P: 편광 필터
EEEE	추가 장비 V: 스테인리스 하우징 F001: 입력/출력 NPN F099: OPC-UA 기능 H: 히터 포함 Xxxx: 고객별 모델

참고



	제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com 을 참조하십시오.
--	---

참고


용도에 맞게 사용해야 합니다!	
	이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다. 자력이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다. 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

액세서리


연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50147677	KD S-M12-CA-P1-150-V4A	연결 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성, 위생 영역 및 습한 영역 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 12 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 15,000 mm 덮개 재료: PUR
	50147678	KS ET-M12-4A-T9-150-F+B	연결 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성, 위생 영역 및 습한 영역 인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 15,000 mm 덮개 재료: TPE


연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	상호접속 케이블	어플리케이션: 내유성/내윤활성 인터페이스에 적합함: Ethernet 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀 연결 2: RJ45 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR

고정 기술 - 고정 브라켓




	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132151	BT 320M	브래킷	고정 부품 버전: L자형 브래킷 마운팅 시스템 축: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 축: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 금속

고정 기술 - 원형 로드 마운트



	품목 번호	명칭	품목	설명
	50120425	BTU 300M.5-D12	설치 시스템	포함됨: 2개 볼트 M4 x 25, 2개 마운팅 너트 M4, 2개 볼트 M4 x 20, 2개 평와셔 고정 부품 버전: 설치 시스템 마운팅 시스템 축: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅 마운팅, 장치 축: 나사 조립 가능, M4 나사에 적합 고정 부품 종류: 클램핑 가능, 360° 회전식, 조정 가능 재료: 스테인리스

액세서리

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50151152	TT NM 1,2	공구	종류: 토크 핸들 토크: 1.2 N·m 재료: 스테인리스, 플라스틱 주변 온도: -40 ... 120 °C
	50151151	TT SW 13	공구	종류: 토크 렌치의 외부 육각형 키 넓이: 13 mm 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C
	50148408	TT SW 14	공구	종류: 토크 렌치의 외부 육각형 키 넓이: 14 mm 재료: 스테인리스, 플라스틱 주변 온도: -40 ... 120 °C

서비스

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981014	CS30-S-110	시운전 지원	세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요. 조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.
	S981019	CS30-T-110	제품 교육	세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요. 조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.

참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.