

Technisch gegevensblad

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Art.-nr.: 50117778

KFX-L-20ML-20

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen
- Meer informatie
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	KFX
Werkingsprincipe	Enkelstraalprincipe
Apparaattype	Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied	Algemene toepassingen

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering	Gebiedsdetectie
---------------------	-----------------

Optische gegevens

Lichtstraaluitgang	aan de voorzijde
Vezelkern	Gemengde vezelplaatsing
	Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern	Kunststof
actieve vezeldoorsnede	0,265 mm x 16 St.
Rækkevidde med LV461	0 ... 350 mm
Rækkevidde med LV462	0 ... 600 mm
Rækkevidde med LV463	0 ... 1.050 mm
Rækkevidde med LV463.XV	0 ... 1.575 mm
Rækkevidde med LV463.XR	0 ... 1.900 mm
Rækkevidde med LV463I.XR	0 ... 2.850 mm

Meetgegevens

Minimale objectdiameter	1 mm
-------------------------	------

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Buitendiameter	2,8 mm
Nettogewicht	35 g
Materiaal kop	Kunststof
Type	Kunststofvezelkabel met knikbescherming (KFX)
Vezellengte	2.000 mm
Bredde på lysfelt	14,5 mm
Materiaal vezelmantel	PE
Bevestiging van de tastkop	2 x M3
kleinste buigradius (bewegend)	R60
Legging	standaard
Demping bij $\lambda = 650 \text{ nm}$	210 dB/km

Omgevingsgegevens


Omgevingstemperatuur bedrijf	-55 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651
UNSPSC 26.08	41112103

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



A Ø 0,265 mm kunststofvezelkern x 32 stuks

B Knikbescherming, PVC

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚡ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚡ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚡ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Meer informatie

- Geschikte producten voor het gebruik van deze lichtgeleider zijn de glasvezellichtversterkers LV461, LV462B, evenals LV463, LV463.XV en LV463.XR.
- Het maximale bereik wordt beperkt door de lengte van de glasvezelkabels.
- Bereik gemeten op een wit object (90% reflectie) met de volgende instellingen op de glasvezelversterker:
 - max. reactietijd
 - max. versterking
 - min. schakeldrempel

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50117785 **	KLC-4530	Gereedschap	Type: Snijgereedschap

** Bij levering inbegrepen

Opmerking



- ⚡ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.