

## Karta danych technicznych


### Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 548520

CB-D15E-5000S-11GF

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Aplikacja         | Odporny na działanie olejów/smarów |
| Pamięć parametrów | Tak                                |

## Dane elektryczne

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Parametry wydajnościowe |            |
| Napięcie robocze        | 30 V AC/DC |

## Przylącze

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Przylącze 1                    |                                                |
| Rodzaj przylącza               | Sub-D                                          |
| Wtyczka okrągła, LED           | Nie                                            |
| Typ                            | female                                         |
| Liczba pinów                   | 15 -pin                                        |
| Wersja                         | osiowy                                         |
| Przylącze 2                    |                                                |
| Rodzaj przylącza               | otwarty koniec                                 |
| Właściwości przewodu           |                                                |
| Liczba żył                     | 11 Piece(s)                                    |
| Kolor płaszczka                | czarny                                         |
| Ekranowane                     | Tak                                            |
| Wersja przewodu                | Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu) |
| Średnica przewodu (zewnętrzna) | 8,7 mm                                         |
| Długość przewodu               | 5.000 mm                                       |
| Materiał płaszczka             | PUR                                            |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie                                            |

## Dane mechaniczne

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 598 g |
|------------|-------|

## Obsługa i wskazanie

## Certyfikaty

|            |                |
|------------|----------------|
| Patenty US | US 7,696,468 B |
|------------|----------------|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ECLASS 16.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |
| UNSPSC 26.08        | 26121604 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rodzaj przylącza     | Sub-D   |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie     |
| Typ                  | female  |
| Liczba pinów         | 15 -pin |
| Wersja               | osiowy  |

## Przylącze 2

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj przylącza | otwarty koniec |
|------------------|----------------|