

技術データシート

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50152660

GSM04/2.K0-1000

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	04
取り付けのタイプ	Kタイプ
物理的原理	光学的
アプリケーション	小型パーツの検出(opak)

パラメータ

MTTF	942 年
------	-------

光学的仕様

光源	LED, 赤外線
波長	940 nm
送信号形式	パルス化

測定データ

高い再現正確性	< 0.01 mm
検出最小サイズ	0.8 mm x 1.2 mm

電氣的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護
-------	----------------

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	5 ... 24 V, DC
リップル	0 ... 10 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 15 mA
スイッチヒステリシス	50 µm

出力	
デジタルスイッチ出力数	1 個数

スイッチ出力	
種類	デジタルスイッチ出力
電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	50 mA
スイッチ電圧	低 : ≤ 2 V 高 : ≥(U _B -2V)

スイッチ出力 1	
割り当て	コネクタ 1、心線 3
スイッチエレメント	トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理	ライト/ダーク切り替え可

応答時間

スイッチング周波数	3,000 Hz
断続的光線下での応答時間	20 µs
連続的光線下での応答時間	80 µs

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1	
機能	信号出力 電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	1,000 mm
シースの素材	PVC
心線数	4 -芯
心線断面	0.09 mm²

機械の仕様

外形	フォーク
開口幅	6 mm
開口深度	8.5 mm
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	25.4 mm x 7 mm x 21 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC-ABS
レンズカバーの素材	プラスチック
正味重量	15 g
筐体色	黒色
取り付けの種類	通路設置

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 55 °C
----------	---------------

認証


保護等級	IP 64
保護等級	III
適応基準	IEC 60947-5-2

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270909
ECLASS 8.0	27270909
ECLASS 9.0	27270909
ECLASS 10.0	27270909
ECLASS 11.0	27270909
ECLASS 12.0	27270909
ECLASS 13.0	27270909
ECLASS 14.0	27270909
ETIM 5.0	EC002720
ETIM 6.0	EC002720
ETIM 7.0	EC002720
ETIM 8.0	EC002720
ETIM 9.0	EC002720

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電氣的接続

コネクタ 1

機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	1,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	4 - 芯
心線断面	0.09 mm²

心線色

茶色	V+
青	GND
黒色	OUT
白	IN

心線ア割り当て

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	赤、連続点灯	光線が中断される (ライトオン)
	オフ	光線は中断されない (ライトオン)
	オフ	光線が中断されない (ダークオン)
	赤、連続点灯	光線が中断される (ダークオン)

製品キー

製品名 : AAAAA/BCC.DE-FFFF

AAAAA	動作原理 / 外形 GSM02: ミニフォーク半重ライトカーテン、開口幅 6 mm、開口奥行 5.7 mm GSM04: ミニフォーク半重ライトカーテン、開口幅 6 mm、開口奥行 8.5 mm
CC	スイッチ出力 / 機能 4: PNPトランジスタ出力、ライトオン (入力 = U _B)/ダークオン (入力 = 開路) 2: NPNトランジスタ出力、ライトオン (入力 = U _B)/ダークオン (入力 = 開路)
D	取付けタイプ L: L式 F: F式 T: T式 R: R式 K: K式 Y: Y式 U: U式
E	連続的光線下での応答時間LED表示 1 : 赤、連続点灯 0 : オフ
FFFF	電氣的接続 1000 : PVCケーブル、標準長さ1000 mm、4心線

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意



目的にかなったご利用にご注意ください！

この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。

この製品は有資格者のみが操作できます。

使用目的に応じた製品をご使用してください。

注意



ダークオンモードのときは入力 (IN) をアース (GND) には直結しないでください！