

Hoja técnica

Pieza de conexión

Código: 50120796

MK 358

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para	BCL 358i
----------------	----------

Interfaz

Tipo	EtherNet IP, EtherNet IP
------	--------------------------

Conexión

Número de conexiones	4 Unidad(es)
----------------------	--------------

Conexión 1

Función	PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	5 polos

Conexión 2

Función	HOST / BUS IN
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	5 polos

Conexión 3

Función	BUS OUT
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	5 polos

Conexión 4

Función	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	USB

Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Material de carcasa	Metal
	Plástico
Carcasa de metal	Fundición a presión de aluminio
Peso neto	186 g
Color de carcasa	Negro

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	PWR / SW IN/OUT
Tipo de conexión	Borne
Prensacables	M16
Número de polos	5 polos

Borne

Asignación

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Conexión eléctrica

Conexión 2

Función	HOST / BUS IN
Tipo de conexión	Borne
Prensacables	M16
Número de polos	5 polos

Borne

Asignación

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Conexión 3

Función	BUS OUT
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	5 polos

Borne

Asignación

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Conexión 4

Función	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Micro-B

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, luz continua	Ethernet
	Amarillo, parpadeante	Transmisión de datos activa
2	Verde, luz continua	Ethernet
	Amarillo, parpadeante	Transmisión de datos activa