

Teknik veri sayfası

Emniyet rölesi

Ürün no.: 50133026

MSI-SR-CM43-01

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MSI-SR-CM43
Uygulama	Emniyet röleleri için geliştirilmiş cihaz

İşlevler

İşlevler	Yakınlaşma şalterlerinin denetimi
Tekrar başlatma	Otomatik

Karakteristik parametreler

SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	d, EN ISO 13849-1
MTTF _d	55 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFH _D	8,1E-10 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	3, EN ISO 13849-1
B10 _{di} , DC13 (endüktif yük)	300.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10 _{di} , AC15 (endüktif yük)	200.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %
---------------------------------	------------------------

Besleme devresi

Nominal frekans	50 ... 60 Hz
-----------------	--------------

Çalışma voltajı	0,85 ... 1,1 x U _N
-----------------	-------------------------------

Ölçüm performansı AC	3,3 V·A
----------------------	---------

Ölçüm performansı DC	1,5 W
----------------------	-------

Çıkış devresi

Çıkışların sayısı, güvenli, gecikmesiz, kontaklı	4 Adet
--	--------

Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı	3 Adet
--	--------

Kontak malzemesi	Gümüş alaşım, altın kaplama
------------------	-----------------------------

Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak)	Ue 230V, Ie 5A
--	----------------

Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak)	Ue 24V, Ie 5A
--	---------------

Kısa devre koruması (Normalde açık kontak)	Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
--	---

Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I ²	25 A ²
--	-------------------

Mekanik kullanım ömrü	100.000.000 Anahtarlama devir.
-----------------------	--------------------------------

Kontrol devresi

Her bir kanal için maksimum kablo direnci	$\leq (5 + (1,176 \times U_B / U_N - 1) \times 100) \Omega$
---	---

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Sinyal IN
-------	--

Bağlantı türü	Terminal
---------------	----------

Terminal türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Kutup sayısı	16 kutuplu
--------------	------------

Kablo özellikleri

Bağlantı enine kesitleri	1 x 0,2 ila 2,5 mm ² , esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm ² , tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm ² , iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm ² , esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm ² , tel 2 x 0,25 ila 1,0 mm ² , iletken ucu kılıflı esnek kablo
--------------------------	--

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Net ağırlık	200 g
Gövde rengi	gri
Montaj braket türü	Yerleşmeli montaj braket

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 55 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar


Sertifikasyonlar	c UL US TÜV Rheinland
------------------	--------------------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85364190
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN
Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal
Kutup sayısı	16 kutuplu

Terminal


Tahsis

13	Onaylama elektrik yolu 1 (normalde açık kontak)
14	Onaylama elektrik yolu 1 (normalde açık kontak)
23	Onaylama elektrik yolu 2 (normalde açık kontak)
24	Onaylama elektrik yolu 2 (normalde açık kontak)
33	Onaylama elektrik yolu 3 (normalde açık kontak)
34	Onaylama elektrik yolu 3 (normalde açık kontak)

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
43	Onaylama elektrik yolu 4 (normalde açık kontak)
44	Onaylama elektrik yolu 4 (normalde açık kontak)
51	Bildirim elektrik yolu 1 NC (normalde kapalı)
52	Bildirim elektrik yolu 1 NC (normalde kapalı)
61	Bildirim elektrik yolu 2 NC (normalde kapalı)
62	Bildirim elektrik yolu 2 NC (normalde kapalı)
A1	+24 V
A2	GND
Y1	Temel cihaz ile bağlantı için geri bildirim yolu NC (normalde kapalı)
Y2	Temel cihaz ile bağlantı için geri bildirim yolu NC (normalde kapalı)

Devre şeması



Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.