

Teknik veri sayfası

Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi

Ürün no.: 50132995

MSI-FB-PROFIBUS

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MSI-FB
Tür	Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
Uygulama	MSI 400'ün PROFIBUS üzerinden teşhis verilerinin aktarılması

İşlevler

İşlevler	MSI 400 için PROFIBUS'a bağlantıya yönelik Fieldbus modülü
----------	--

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, -20 ... 25 %

Çıkış devresi

Arayüz

Tür	Dahili veri yolu (SBUS+), PROFIBUS DP
Profibus DP	
İşlev	Proses
Sınıflandırma	V0

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	BUS ÇIKIŞ
	BUS IN
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dış
Kutup sayısı	9 kutuplu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	22,5 mm x 96,5 mm x 126,5 mm
Net ağırlık	160 g
Gövde rengi	gri
Montaj braket türü	Yerleşmeli montaj braket

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	10 ... 95 %

Sertifikalar



Koruma sınıfı	IP 20
Sertifikasyonlar	c UL US
Titreşim sağlamlığı	5 ... 150 Hz
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma	EN 60068-2-6
Tek şoka karşı darbe direnci	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Sürekli şoka karşı darbe direnci	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85364900
ECLASS 5.1.4	27242208
ECLASS 8.0	27242208
ECLASS 9.0	27242208
ECLASS 10.0	27242208
ECLASS 11.0	27242208
ECLASS 12.0	27242208
ECLASS 13.0	27242208
ECLASS 14.0	27242208
ECLASS 15.0	27242208
ECLASS 16.0	27242208
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 8.0	EC001423
ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423
UNSPSC 26.08	32151705


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



≥ A-08 yeni

Boyutlandırılmış çizimler




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	BUS ÇIKIŞ
	BUS IN
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu

Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	n.c.
3	RxD/TxD-P
4	CNTR-P
5	GND-EXT
6	5 V-EXT
7	n.c.
8	RxD/TxD-N
9	CNTR-N (GND-EXT)

Devre şeması



Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.