Technisch gegevensblad
Signaalzuil
Art.-nr.: 50155285
TL105-32S-ROG-BZ-050-FD



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Diagrammen

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	TL 105
Type signaalgeving	optisch en akoestisch

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	24 V, DC
Stroomopname, max.	150 mA

Ingangen

Aantal digitale schakelingangen	4 St.

Schakelingangen

Type	Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min.	24 V
Schakelspanning low, max.	0 V
Spanningstype	DC

Digitale schakelingang 1

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 1
Functie	Lichtkleur (rood) door aansturing van pin

Digitale schakelingang 2

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 2
Functie	Akoestisch signaal (buzzer) door aansturing van de pin

Digitale schakelingang 3

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 4
Functie	Lichtkleur (groen) door aansturing van pin

Digitale schakelingang 4

Toewijzing	Aansluiting 1, pin 5
Functie	Lichtkleur (oranje) door aansturing van pin

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.

Aansluiting 1

Functie	Lichtkleuren door pin-aansturing
	Signaal IN
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	open uiteinde
Kabellengte	500 mm
Aantal aders	5 -draads

Mechanische gegevens

Bouwvorm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	50 mm x 190 mm
Schroefdraadspoed	1,5 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Materiaal lichtvlak	Kunststof, Polycarbonaat
Nettogewicht	310 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / verticaal
Type lichtmiddel	LED/24V
Bolkapmodule	3 stuks voorgeproduceerd
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Uitstraalhoek	-90~+90°
Volgorde van de modules (oplopend)	rood, oranje, groen

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	CE

Akoestische gegevens


Toonsoort	Ononderbroken toon
Geluidsdruk	90 dB
Aantal tonen	1 St.


Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

Maattekeningen

Alle maten in millimeter






Elektrische aansluiting

Aansluiting 1


Functie	Lichtkleuren door pin-aansturing
	Signaal IN
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	open uiteinde
Keuze van interface	PNP / NPN omschakelbaar
Kabellengte	500 mm
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	5 -draads

Aderkleuren	Adertoewijzing
Rood	LED rood
Geel	LED geel
groen	LED groen
oranje	Zoemer
zwart	GND




Diagrammen

Verbindingskabel



Diagrammen


LED RED
LED YELLOW
LED GREEN
ORANGE
BLACK
Fuse
1
2
3
LAYER R
LAYER Y
LAYER G
BUZZER
POWER
24V DC NPN&PNP