

## Teknik veri sayfası

### Işık perdesi verici

Ürün no.: 50133784

CML730i-T05-320.R-PS-M12

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uygun alıcı
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri             | 730                                                                                                                                                |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi                                                                                                                           |
| Cihaz türü       | Verici                                                                                                                                             |
| içeriğı          | BT-2R1 kullanımı için aksesuar                                                                                                                     |
| Uygulama         | Folyo hortum içerisinde obje tanımlama<br>Nesne ölçümü<br>Saydam folyoları algılama<br>Şeffaf nesnelerin tespiti<br>Yarı şeffaf maddelerin ışıması |

## Optik veriler

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| İşletme bölgesi                  | 0,1 ... 4,5 m   |
| İşletme bölgesi, şeffaf maddeler | 0,1 ... 1,75 m  |
| Sınır mesafesi                   | 0,1 ... 6 m     |
| Ölçüm alanının uzunluğu          | 320 mm          |
| Işın sayısı                      | 64 Adet         |
| Işın uzaklığı                    | 5 mm            |
| Işık kaynağı                     | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu                       | 940 nm          |

## Ölçüm verileri

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Minimum nesne çapı | 10 mm |
|--------------------|-------|

## Elektrik verileri

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koruma devresi                  | Geçici koruması<br>Kısa devre koruması<br>Ters kutup koruması                                           |
| Güç verileri                    |                                                                                                         |
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC                                                                                         |
| Artık dalgalanma                | 0 ... 15 %, U <sub>B</sub> 'dan                                                                         |
| Açık devre akımı                | 0 ... 165 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır. |

## Zaman davranışı

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hazırlık gecikmesi | 450 ms |
| Döngü süresi       | 1 ms   |

## Bağlantı

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Bağlantı sayısı  | 1 Adet       |
| Konnektör çıkışı | arka tarafta |

## Bağlantı 1

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İşlev               | Alıcıya bağlantı   |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dışı büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | erkek              |
| Malzeme             | Metal              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |

## Mekanik bilgiler

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Yapı şekli          | Kübik                                               |
| Ölçü (G x Y x U)    | 29 mm x 35,4 mm x 343 mm                            |
| Malzeme gövde       | Metal                                               |
| Metal gövde         | Alüminyum                                           |
| Malzeme lens kapağı | Plastik                                             |
| Net ağırlık         | 550 g                                               |
| Gövde rengi         | gümüş                                               |
| Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden<br>Somun montajı |

## Kumanda ve gösterge

|               |        |
|---------------|--------|
| Gösterge türü | LED    |
| LED sayısı    | 1 Adet |

## Çevresel veriler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim  | -30 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |

## Sertifikalar


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Koruma sınıfı    | IP 65         |
| Güvenlik sınıfı  | III           |
| Sertifikasyonlar | c UL US       |
| Geçerli norm     | IEC 60947-5-2 |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4          | 27270910 |
| ECLASS 8.0            | 27270910 |
| ECLASS 9.0            | 27270910 |
| ECLASS 10.0           | 27270910 |
| ECLASS 11.0           | 27270910 |
| ECLASS 12.0           | 27270910 |
| ECLASS 13.0           | 27270910 |
| ECLASS 14.0           | 27270910 |
| ECLASS 15.0           | 27270910 |
| ETIM 5.0              | EC002549 |
| ETIM 6.0              | EC002549 |
| ETIM 7.0              | EC002549 |
| ETIM 8.0              | EC002549 |
| ETIM 9.0              | EC002549 |
| ETIM 10.0             | EC002549 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| A Işın uzaklığı 5 mm             | L Profil uzunluğu 328 mm |
| B Ölçüm alanının uzunluğu 320 mm | T Verici                 |
| F Vida dişi M6                   | R Alıcı                  |
| G Montaj yivi                    | Y 2,5 mm                 |




## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İşlev               | Alıcıya bağlantı   |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | erkek              |
| Malzeme             | Metal              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1   | FE/KILIF    |
| 2   | V+          |
| 3   | GND         |
| 4   | RS 485 Tx+  |
| 5   | RS 485 Tx-  |



## Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran                              | Anlam                                         |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | yeşil, sürekli ışık                | Serbest çalışma                               |
|     | Kapalı                             | Alıcı ile iletişim yok / Tetikleme bekleniyor |
|     | ölçüm çevriminde yeşil yanıp söner | Ölçüm frekansı göstergesi                     |

## Uygun alıcı

|  | Ürün no. | Adı                             | İşletme bölgesi<br>Sınır mesafesi | Tanım                                                                                                             |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133783 | CML730i-R05-320.R/<br>CV-PS-M12 | 0,1 ... 4,5 m<br>0,1 ... 6 m      | Analog çıkışlar: 1 Adet, Serbest yapılandırılabilir<br>Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, arka tarafta, 8 kutuplu |

## Ürün anahtarı

Parça atama: CML7XXi-YYZ-AAAA.BCCDDDD-EEEEFF

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CML  | Çalışma prensibi<br>Ölçüm yapan ışık perdesi                                      |
| 7XXi | Seri<br>720i: Seri 720i<br>730i: Seri 730i                                        |
| Y    | Cihaz türü<br>T: verici<br>R: alıcı                                               |
| ZZ   | Işın uzaklığı<br>05: 5 mm<br>10: 10 mm<br>20: 20 mm<br>40: 40 mm                  |
| AAAA | Ölçüm alanı uzunluğu [mm], ışın uzaklığına bağlı                                  |
| B    | Ekipman<br>A: Eksenel soket bağlantı çıkışı<br>R: Arka taraftaki konnektör çıkışı |

## Ürün anahtarı

|     |                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCC | <b>Arayüz</b><br>L: IO-Link<br>/CN: CANopen<br>/PB: PROFIBUS<br>/PN: PROFINET<br>/CV: Analog akım ve gerilim çıkışı<br>/D3: RS 485 Modbus |
| DDD | <b>Özel ekipman</b><br>-PS: Güç ayarı                                                                                                     |
| EEE | <b>Elektrik bağlantısı</b><br>M12: M12 yuvarlak konnektör                                                                                 |
| FFF | <b>-EX: Patlama koruması</b>                                                                                                              |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## UL uygulamalarında:



- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.
- ☞ Bu fotoseller, kurulum alanında min. nominal 30V, 0.5A değerli veya eşdeğer UL Listelenmiş Kablo düzenekleriyle kullanılacaktır (kategoriler: CYJV/ CYJV7 veya PVVA/PVVA7)

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

|  | Ürün no. | Adı                         | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50129781 | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | Bağlantı kablosu | <p>Uygulama: Yağ/yağlama maddelerine karşı dayanım</p> <p>Arayüz için uygundur: DeviceNet, CANopen</p> <p>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu</p> <p>Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu</p> <p>Korumalı: Evet</p> <p>Kablo uzunluğu: 5.000 mm</p> <p>Malzeme kılıf: PUR</p> |

## Aksesuarlar

## Montaj tekniğı - montaj braketi açısı

|                                                                                  | Ürün no. | Adı            | Ürün                | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142900 | BT 700M.5-2SET | Montaj ünitesi seti | İçeriğı: 2 adet montaj braketi açısı, 1 adet tanııtma şablonu, 4 adet vida M6 x 10<br>Montaj ünitesinin uygulanması: Açık montajı<br>Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi T uzun delik<br>Montaj braketi, cihaz tarafı: vidalanabilir, Somun taşı<br>Montaj ünitesi türü: sabit<br>Malzeme: Çelik |

## Montaj tekniğı - döner montaj braketleri

|                                                                                  | Ürün no. | Adı    | Ürün               | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 429029   | BT-2RG | Set montaj braketi | İçeriğı: 2 adet BT-R döner montaj braketi, Işıık perdesindeki bağlantı için 2 adet silindir<br>Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi<br>Montaj braketi, cihaz tarafı: kelepçelenebilir<br>Montaj ünitesi türü: 360° döner<br>Malzeme: Metal, Plastik |

## Hizmetler

|                                                                                    | Ürün no. | Adı        | Ürün                 | Tanım                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981001  | CS10-S-110 | Devreye alma desteğı | Detaylar: Müşteri talebine göre bir yerdeki uygulama, süre maks. 10 saat.<br>Koşullar: Cihazlar ve bağlantı kabloları zaten monte edilmiştir, fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir. |
|  | S981005  | CS10-T-110 | Ürün eğitimi         | Detaylar: Yer ve içerik anlaşma doğrultusunda, süre maks. 10 saat.<br>Koşullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir.                                                               |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.