

技术数据表

对射光电传感器 (接收)

配件编号: 50148157

LE53C/LG-M8



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 合适的发射器
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



技术参数

基础数据	
系列	53C
工作原理	对射原理
设备类型	接收器

专门设计	
专门设计	卫生设计

光学数据	
检测距离	参见发射器

电气数据	
保护电路	反极性保护 短路保护

性能数据	
供电电压 U _B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U _B
开路电流	0 ... 15 mA

输出	
数字开关量输出数	2 个

开关量输出	
类型	数字开关量输出
电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
开关电压	低：≤2V 高：≥(U _B -2V)

开关量输出1	
配置	连接1, 引脚4
开关元件	晶体管, 推挽
开关原理	IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)

开关量输出2	
配置	连接1, 引脚2
开关元件	晶体管, 推挽
开关原理	暗通 (PNP)/亮通 (NPN)

时序	
开关频率	1,000 Hz
响应时间	0.5 ms
延时	300 ms

接口	
类型	IO-Link
IO-Link COM模式	
概述	COM2
最小循环时间	智能传感器概述 COM2 = 2.3 ms
帧类型	2.1
规格书	V1.1
Device ID	6019
SIO-模式支持	是

连接	
接口数量	1 个

连接1	
功能	供电电源 信号输入 信号输出
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	4 个引脚

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	14 mm x 35.4 mm x 20.4 mm
外壳材料	不锈钢
不锈钢外壳	AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, 货号 1.4404
操作元件材料	塑料 (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 不扩散
外壳粗糙度	Ra ≤ 0.8, 不锈钢外壳典型值
镜头盖材料	有耐刮擦保护层的塑料 (PMMA+)
净重	48 g
外壳颜色	银
紧固类型	外壳配合
材料兼容性	CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey

操作和显示	
显示类型	LED
LED数	2 个

环境数据	
环境温度, 工作	-40 ... 65 °C, (70 °C ≤15min)
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C


认证	
防护等级	IP 67 IP 68 IP 69K
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

技术参数

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ECLASS 16.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716
UNSPSC 26.08	39121528

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	4 个引脚


引脚 引脚分配

1	V+
2	OUT 2
3	GND
4	IO-Link/ OUT 1



图示

响应动作类型



操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色，长亮	就绪
2	黄色，长亮	自由光程
	黄色，闪烁	光路通光，无功能储备

合适的发射器

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50148156	LS53C/8X-M8	0.05 ... 8.5 m 0.05 ... 10 m	专门设计: 激活输入, 卫生设计 检测范围极限: 0.05 ... 10 m 光源: LED, 红色 供电电压: DC 连接: 接头, M8, 不锈钢, 4 个引脚

产品型号描述

产品名称：AAA53C d EE-f.GGGG H/i J-K.LL

AAA53C	功能原理 / 设计 HT53C：带背景抑制的漫反射光电传感器 LS53C：对射型传感器发射器 LE53C：对射型传感器接收器 PRK53C：带偏振滤光器的镜反射型光电传感器 ODT53C：背景抑制距离传感器
d	光类型 取消：红光 I：红外光
EE	光源 取消：LED L1：激光等级 1 L2：激光等级 2
f	预设范围的扫描范围（可选） 取消：检测范围按照数据表 xxxF：预设范围的扫描范围 [mm]
GGGG	装备 已取消：标准型 A：自动对准原理（单镜头），用于定位任务 F：永久设置的扫描范围 H2O：含水液体识别 H2OX：全高度检查 S：小光斑 T：用于高透明瓶子的自动对准原理（单线），无追踪 TT：用于高透明瓶子的自动对准原理（单线），带追踪 V：V-镜头 XL：超长光斑 X：扩展型变量
H	检测范围调整 HT 上取消：可通过 8 速主轴调节扫描范围 镜反射型光电传感器 (PRK) 上取消：检测范围不可调 1：电位计 270° 3：通过按压按钮示教
i	控制输出端 / 功能 OUT 1/IN：引脚 4 或者黑色芯线 2：NPN 晶体管输出端，亮通 N：NPN 晶体管输出端，暗通 4：PNP 晶体管输出端，亮通 P：PNP 晶体管输出端，暗通 6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通 G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通 L：IO-Link 接口（SIO 模式：PNP 亮通，NPN 暗通） 8：激活输入（通过高电平信号激活） X：引脚未用 1：IO-Link / 亮通 (NPN) / 暗通 (PNP) 7：输入灵敏度设置

产品型号描述

J	控制输出端 / 功能 OUT 2/IN：引脚 2 或者白色芯线 2：NPN 晶体管输出端，亮通 N：NPN 晶体管输出端，暗通 4：PNP 晶体管输出端，亮通 P：PNP 晶体管输出端，暗通 6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通 G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通 T：通过电缆示教 X：引脚未用 8：激活输入（通过高电平信号激活） 9：停止输入（通过高电平信号停止）
K	电气连接 M8：M8 圆连接器，4 针（插头）
LL	参数化 P1：参数化存在偏差

注意

	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。
--	--

说明

 遵守设备的使用规定！	
	本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。 只能由专业人员将本产品投入运行。 请仅根据正确用途使用本产品。

针对UL应用：

	对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。 These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)
--	--

更多信息

- 光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时
- 响应时间: 为了达到较短的释放时间，建议阻性负载约为 5kOhm
- 两输出端输出电流的总和，环境温度 > 40 °C 时为 50 mA
- IO-Link运行时允许的工作温度范围：-10°C ... +60°C
- 环境温度，工作：+70°C 仅短时（≤ 15 分钟）允许
- IP 69K 仅用于 M8 圆连接器的内部管式安装

配件

连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	IO-Link 主站	最大电流消耗: 11,000 mA 接口: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET, 自动协议识别 连接: 12 个 传感器接口: 8 个 防护等级: IP 67, IP 65, IP 69K

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50148347	KD U-M8-4A-T0-050 F+B	连接电缆	应用: 耐化学品, 卫生和潮湿区域 连接1: 接头, M8, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: TPE
	50130850	KD U-M8-4A-V1-050	连接电缆	应用: 耐化学品 连接1: 接头, M8, 直形, 插座, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50145361	BTU 053M.5F-D12-T	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 螺旋式 装置侧固定件: 适于12mm杆 安装设备类型: 旋转, 360°, 可调节 材料: 不锈钢

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。